

PHILIPS

ProjectLine
Waterproof

LED-armatur

120 cm

4000 K naturligt vitt ljus

3 400 lm

Vit finish

8720169502703



Professionell kvalitet för ditt projekt

Vattentäta, vädertåliga och robusta LED-lampor för industriellt bruk, nu också med vitt armaturhus. ProjectLine waterproof är robust (IK06) och skyddad mot dammintrång och vattensprej från alla håll (IP65-belysning). Kan monteras på väggen (horisontellt), innertaket och nedpendlat. Perfekt för allmän (arbets-) belysning, förvaringsområden, garage och källare med sitt varmvita ljusflöde.

Hållbart val

- Spara energi direkt när du trycker på knappen

Ger belysning av hög kvalitet

- Du kan lita på det som står på Philips förpackning

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 30 000 timmar

Funktioner

Energieffektiv

Alla Philip lågenergilampor sparar energi direkt när du tänder dem. De förbrukar färre kW under hela sin livslängd och ger därmed en lägre elräkning. Mängden energi som sparas varierar beroende på lamptyp och teknik.

Tillförlitlig kvalitet:

Philips håller sina löften om lampornas prestanda. Du kan lita på det som står på Philips förpackning vad gäller ljusflöde, livslängd och wattförbrukning som motsvarar glödlampor.

Lång livstid, upp till 30 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livslängd med upp till 30 000 timmar.

Specifikationer

Design och finish

- Armaturhusets färg: Vit
- Armaturhusets material: Polykarbonat
- Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Opaliserad
- Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polykarbonat

Hållbarhet

- Omgivningstemperatur: -20 till +35 °C

Miljö

- Sustainability rating: -

Garanti

- Garantitid: 2 år

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: >80
- Ljuskällans spridningsvinkel: -
- Tolerans för ljusflöde: +/-10%
- Color Code: 840 neutralvit
- Konstant ljusflöde: Nej
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 4000
- Initial kromaticitet: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Armaturens ljusfördelning: 120°
- Ljusflöde: 3 400 lm
- Max. dimringsnivå: Ej tillämpligt
- Material i optiken – LOV: Polykarbonat
- Optiktyp: Spridningsvinkel 120°
- Material i reflektor: Polykarbonat
- Mättad röd (R9): <50
- Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C
- Stroboskopisk effekt: 1,6
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 100 lm/W
- Enhetlig bländmärkning: 27

Övrigt

- Särskilt utformad för: Hotell och restaurang, Trädgård och uteplats
- Fler egenskaper: ProjectLine, Sensor, Vattentätt

Övriga egenskaper

- CE-märkning: Ja
- ENEC-märkning: ENEC-märkning
- EU RoHS-kompatibel: Ja
- Fotobiologisk risk: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Fotobiologisk riskspecifikation: 0,2 m

Effekt

- Ingångsspänning: 220-240
- Ingående ström: 4,5 A
- Ingåendetid: 0,105 ms
- Effektfaktor (fraktion): 0.9

Strömförbrukning

- Average CLO power consumption: - W
- Initial CLO-energiförbrukning: - W
- Effektförbrukning: 34 W
- Energiförbrukningstolerans: +/-10%

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 44,5 mm
- Total längd: 1 198 mm
- Total bredd: 35,5 mm

Tekniska specifikationer

- Kabel: Kabel 0,3 m, utan stickkontakt
- Anslutning: 2-poligt kontaktdon
- Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 35 000 tim: 7,5 %
- Styrgränssnitt: -
- Driftdon/strömenhet/transformator: Strömförsörjningsenhet (på/av)
- Driftdon ingår: Ja
- Fixation material: -
- Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalt lättantändliga ytor
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Glödträdtest: Temperatur 650 °C, under 30 s
- Kod för kapslingsklass: IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar
- Line Frequency: 50 or 60
- Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar: -
- Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: -
- Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medianlivslängd* 75000 timmar: -
- Skyddskod för mekanisk påverkan: IK06 | 1 J
- Antal driftdonsenheter: 1 enhet
- Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 100
- Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass II
- Lämplig för slumpmässig brytning: Ja
- Dimbar: Nej

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169502703
- Nettovikt: 0,29 kg
- Bruttovikt: 0,44 kg
- Höjd: 4,6 cm
- Längd: 126 cm
- Bredd: 3,8 cm



Publiceringsdatum:
2025-04-07
Version: 0.217

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com