

# PHILIPS

Stenska svetilka Hoverfly  
60 W E27, brez sijalke

myGarden

Brez sijalke

Črna

Vodoodporna



17237/30/PN



## Uživajte v trenutkih na prostem

S to stensko laterno Philips myGarden v črni izdaji vnesite starinski videz v zunanje prostore. Retro zasnova je eleganten način za uživanje v trenutkih na prostem. Visokokakovostni materiali in črna prevleka se popolnoma ujemata z vašim osebnim slogom.

### Zasnovano za uporabo na prostem

- Visokokakovostni materiali

### Posebne značilnosti

- Odporno na vremenske pogoje

### Uživajte v življenju na prostem

- Ustvarite elegantno in prijetno vzdušje

# Značilnosti

## Visokokakovostni materiali

Philipsova zunanja svetilka je izdelana iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki je odporen na korozijo in razbarvanje v vseh vremenskih pogojih.

## Odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta svetilka ima raven IP44: zaščitena je pred pršenjem vode, zato je najboljša izbira za običajno uporabo na prostem.

## Ustvarite elegantno vzdušje

Ta zunanja stenska svetilka je zasnovana po najnovejših trendih in smernicah, zato idealno dopolnjuje zunanji prostor in ustvarja vzdušje, kakršnega ste si vedno želeli.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Aluminij

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da

## Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

## Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Klasično
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,967 kg
- Višina: 22,4 cm
- Dolžina: 22,2 cm
- Širina: 24,8 cm

#### Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

#### Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: 50 Hz
- LED: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: E27
- Moč priložene sijalke: -
- Največja moč nadomestne sijalke: 60 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred I
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 1

#### Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696156803
- Neto teža: 0,97 kg
- Bruto teža: 1,39 kg
- Višina: 26,3 cm
- Dolžina: 23,8 cm
- Širina: 26,8 cm



Datum izdaje: 2025-03-11  
Različica: 0.528

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)