

# PHILIPS


Stenska svetilka  
Calgary 3,5 W

myGarden

2700 K

Nerjavno jeklo

Vodoodporna



17315/47/16



## Uživajte na čudovito osvetljenem vrtu

Stenska svetilka Philips myGarden Calgary v obliki polovičnega valja z brušenim nerjavnim jeklom območjem na prostem doda piko na i. Ima senzor gibanja in odda veliko kakovostne bele svetlobe, kjer jo potrebujete.

### Varčne svetlobne rešitve

- Varčevanje z energijo
- Visokokakovostna svetloba LED
- Topla bela svetloba
- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

### Zasnovano za vrt

- Vključen je senzor gibanja za priročno in zanesljivo uporabo
- IP44 – odporno na vremenske pogoje

# Značilnosti

### Varčevanje z energijo




Varčna sijalka Philips v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

### Visokokakovostna svetloba LED



Tehnologija LED v svetilki Philips je edinstvena Philipsova rešitev. Omogoča takojšen vklop svetlobe in optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarja živahne barve vašega doma.

### Topla bela svetloba



Svetloba je lahko različne barvne temperature, ki je navedena v kelvinih (K). Svetilke z nizko vrednostjo kelvinov oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo, sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa hladno in bolj energično svetlobo. Ta svetilka Philips oddaja toplo belo svetlobo za prijetno vzdušje.

### 5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

### Vključen senzor gibanja



Vgrajen je senzor gibanja, ki vas pozdravi, ko se vračate domov, ali opozori na goste. Ko senzor zazna gibanje, se svetilka samodejno vklopi.

### IP44 – odporno na vremenske pogoje



Zunanja svetilka Philips je zasnovana posebej za vlažna zunanja okolja. Prestala je številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Zunanja svetilka ima raven IP44: ker je zaščitena pred pršenjem vode, je pogosta in idealna svetilka za zunanjo uporabo.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: Nerjavno jeklo
- Material: Aluminij

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Da

## Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

## Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,224 kg
- Višina: 13 cm
- Dolžina: 12,2 cm
- Širina: 9,4 cm

## Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

## Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 25.000 h
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 30 W
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 320 lm
- Tehnologija sijalke: 230 V
- Barva svetlobe: topla bela
- Omrežno napajanje: 50 Hz
- LED: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Moč priložene sijalke: 3.5 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred II
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Število svetlobnih virov: 1

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696125922
- Neto teža: 0,22 kg
- Bruto teža: 0,29 kg
- Višina: 14,8 cm
- Dolžina: 9,8 cm
- Širina: 13,3 cm



Datum izdaje: 2025-03-11  
Različica: 0.506

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)