

# PHILIPS


Talni reflektorji/talni reflektorji s konico Crust 3,2 W

myGarden

2700 K

Nerjavno jeklo

Vodoodporna



17356/47/PO



## Ponoči osvetlite svoj vrt

Trden vgradni reflektor LED Philips myGarden Crust iz nerjavnega jekla osvetli poti in dovoze, pri tem pa ne posega v ureditev vašega vrta. Vrhunsko materiali in visokokakovostne Philipsove sijalke LED po namestitvi ne zahtevajo skoraj nič vzdrževanja.

### Varčne svetlobne rešitve

- Varčevanje z energijo
- Visokokakovostna svetloba LED

### Vnesite eleganco na svoj vrt

- Visokokakovostno nerjavno jeklo in najsodobnejša sintetična vlakna

### Napredna svetila za uporabo na prostem

- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

### Posebne značilnosti

- Enostavna namestitev
- IP67 – odporno na vremenske pogoje
- Dolga življenjska doba

# Značilnosti

## Varčevanje z energijo



V primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe ta sijalka Philips varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

### Visokokakovostna svetloba LED

Sijalka LED v tej svetilki Philips je edinstvena Philipsova rešitev. Zasveti takoj in zagotavlja optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarja živahne barve vašega doma.

### Visokokakovosten material

Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega nerjavnega jekla in naj sodobnejših sintetičnih vlaken.

### 5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

## Enostavna namestitvev




Namestitev svetila je včasih lahko precej zahtevna. Svetila Philips za uporabo na prostem pa so zasnovana tako, da omogočajo enostavno namestitev. Izdelku je priložen ključ Torx, ki ga potrebujete za namestitev.

### IP67 – odporno na vremenske pogoje



Zunanja svetilka Philips je zasnovana posebej za vlažna zunanja okolja. Prestala je številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta zunanja svetilka ima raven IP67: zaščitena je pred kratkotrajno potopitvijo, zato je idealna za osvetlitev poti in dovozov. Čez svetilko se lahko se celo zapeljete.

## Dolga življenjska doba



LED luči Philips nudijo povprečno do 20.000 ur delovanja (kar je enako povprečju 20 let na podlagi povprečne uporabe 3 ure/dan z vsaj 13.000 vklopi/izklopi).

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: Nerjavno jeklo
- Material: Nerjaveče jeklo

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da

## Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

## Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Talni reflektorji/ozemljitvene konice
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,334 kg
- Dolžina odprtine za izrez: 10.5 cm
- Širina odprtine za izrez: 10.5 cm
- Dolžina: 11,5 cm
- Dolžina vgradnega dela: 11,5 cm
- Širina: 11,5 cm

## Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

## Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 25.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 270 lm
- Omrežno napajanje: 50 Hz
- LED: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Moč priložene sijalke: 3 W
- Koda IP: IP67
- Zaščitni razred: Razred II
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Število svetlobnih virov: 1

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696159019
- Neto teža: 0,33 kg
- Bruto teža: 0,43 kg
- Višina: 12,6 cm
- Dolžina: 12,1 cm
- Širina: 12,1 cm



Datum izdaje: 2025-03-11  
Različica: 0.418

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)