

PHILIPS

Stenska svetilka Serres
42 W E27, brez sijalke

myGarden

Brez sijalke

Črna

Vodoodporna



17389/30/PN



Uživajte na čudovito osvetljenem vrtu

Elegantna črna svetilka Philips s svojo ikonično zasnovo je videti odlično na steni v sodobnem vrtu. Izdelana je iz visokokakovostnega aluminija in ima črno prevleko. Vse, kar morate narediti, je, da vklopite luč in uživajte na vrtu.

Zasnovano za uporabo na prostem

- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

Posebne značilnosti

- Odporno na vremenske pogoje

Uživajte v življenju na prostem

- Ustvarite elegantno in prijetno vzdušje

Značilnosti

Visokokakovosten material

Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

Ustvarite elegantno vzdušje

Ta zunanja stenska svetilka je zasnovana po najnovejših trendih in smernicah, zato idealno dopolnjuje zunanji prostor in ustvarja vzdušje, kakršnega ste si vedno želeli.

Odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta svetilka ima raven IP44: zaščitena je pred pršenjem vode, zato je najboljša izbira za običajno uporabo na prostem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Aluminij

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,385 kg
- Višina: 17 cm
- Dolžina: 18,2 cm
- Širina: 13,3 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- LED: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: E27
- Moč priložene sijalke: -
- Največja moč nadomestne sijalke: 42 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred II
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696165911
- Neto teža: 0,39 kg
- Bruto teža: 0,52 kg
- Višina: 14,4 cm
- Dolžina: 17,6 cm
- Širina: 19,1 cm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.394

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com