

PHILIPS

Stenska svetilka
Drosera 12 W

myGarden


2700 K

Črna

Vodoodporna



17393/30/PO



Uživajte na čudovito osvetljenem vrtu

Zunanja svetilka Philips Drosera LED je izdelana iz vzdržljivega, visokokakovostnega antracitnega aluminija. Zaradi njene zasnove jo lahko uporabljate kot stensko ali stropno svetilko. Oddaja močno, razpršeno toplo belo svetlobo, tako da boste v popolnosti uživali na prostem.

Varčne svetlobne rešitve

- Varčevanje z energijo

Vnesite eleganco na svoj vrt

- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

Napredna svetila za uporabo na prostem

- Visokozmogljiva LED-svetila
- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Posebne značilnosti

- Odporno na vremenske pogoje
- Dolga življenjska doba

Značilnosti

Varčevanje z energijo



V primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe ta sijalka Philips varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

Visokokakovosten material

Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

Visokozmogljiva LED-svetila



Svetila Philips za uporabo na prostem vsebujejo najnovejšo vrhunsko LED-tehnologijo. Ta zagotavlja močno svetilnost, visoko kakovost in dolgo življenjsko dobo.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta svetilka ima raven IP44: zaščiten je pred pršenjem vode, zato je najboljša izbira za običajno uporabo na prostem.

Dolga življenjska doba



LED luči Philips nudijo povprečno do 20.000 ur delovanja (kar je enako povprečju 20 let na podlagi povprečne uporabe 3 ure/dan z vsaj 13.000 vklopi/izklopi).

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Aluminij

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,565 kg
- Višina: 19 cm
- Dolžina: 19 cm
- Širina: 7,4 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 25.000 h
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 83 W
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1200 lm
- Tehnologija sijalke: 176 V
- Barva svetlobe: topla bela
- Omrežno napajanje: 50 Hz
- LED: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Moč priložene sijalke: 12 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred II
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696165959
- Neto teža: 0,56 kg
- Bruto teža: 0,66 kg
- Višina: 20,4 cm
- Dolžina: 8,6 cm
- Širina: 19,6 cm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.522

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com