

# PHILIPS

Stropni/stenski  
reflektor Limbali 2 x

Stropni/stenski reflektorji

Brez sijalke

nikelj



8718696133200



## Poudarek je na slogu

V svoj dom vključite ta praktični Philipsov reflektor. Izberite sijalko LED Philips GU10, ki se bo podala k vašemu slogu in zagotovila visokokakovostno in dolgotrajno svetlobo.

### **Enostavna uporaba**

- Nastavljiva glava reflektorja
- Sijalka ni priložena

### **Vrhunska kakovost**

- Visokokakovosten material z dolgo življenjsko dobo

### **Posebne značilnosti**

- Za vsak prostor v vašem domu

# Značilnosti

## Nastavljiva glava reflektorja



Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno

prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

## Sijalka ni priložena

Svetilu sijalka ni priložena, zato lahko izberete vir svetilnosti, ki najbolj ustreza prostoru in vašemu okusu. Z izbiro Philipsove sijalke LED boste zagotovili visoko kakovost vira svetilnosti z dolgo življenjsko dobo.

## Za vsak prostor v vašem domu

Philipsov reflektor je uporaben in hkrati izjemno eleganten, zato bo popestril vsak prostor v vašem domu.

## Visokokakovosten material z dolgo življenjsko dobo

Reflektor je izdelan iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgotrajno življenjsko dobo, ki bo krasil in osvetljeval vaš dom še veliko let.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

## Zasnova in izdelava

- Barva: nikelj
- Material: Kovina

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

## Svetlobne značilnosti

- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

## Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Hodnik
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropni/stenski reflektorji
- Udobje oči: Ne

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,3 kg
- Višina: 13 cm
- Dolžina: 32 cm
- Širina: 8 cm

## Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

#### Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:  
No bulb included
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Ne
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Moč priložene sijalke: 50W
- Največja moč nadomestne sijalke: 50 W
- Koda IP: IP20

- Zaščitni razred: Razred I
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 2

#### Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696133200
- Neto teža: 0,28 kg
- Bruto teža: 0,44 kg
- Višina: 30 cm
- Dolžina: 9 cm
- Širina: 10 cm



Datum izdaje: 2025-03-11  
Različica: 0.207

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)