

PHILIPS

Vgradna svetilka
Donegal

Vgradne svetilke

Brez sijalke

Siva

8718696160947



Ustvarite pravo svetlobo

Vgradni reflektor Philips Donegal je izdelan iz najbolj kakovostnih materialov z zaščito pred prahom in rjo za minimalno vzdrževanje. Izberite sijalko LED Philips GU10, ki se bo podala k vašemu slogu in zagotovila visokokakovostno in dolgotrajno svetlobo.

Enostavna uporaba

- Nastavljiva glava reflektorja

Zasnovano za dnevno sobo in spalnico

- Brez prahu, brez rje

Vrhunska kakovost

- Preprosto čiščenje

Značilnosti

Nastavljiva glava reflektorja



Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

Preprosto čiščenje

Zaradi gladkih materialov, ki se preprosto čistijo, bo vaš dom vedno dajal privlačen videz od stropa do tal.

Brez prahu, brez rje

Posebna površina tega vgradnega reflektorja »brez prahu, brez rje« zmanjša nabiranje prahu in zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Siva
- Material: Sintetika

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjске odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Vgradne svetilke
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,248 kg
- Dolžina odprtine za izrez: 7.0 cm
- Širina odprtine za izrez: 7.0 cm
- Višina: 4 cm
- Dolžina: 9 cm
- Širina: 9 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Da
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696160947
- Neto teža: 0,25 kg
- Bruto teža: 0,36 kg
- Višina: 308 mm
- Dolžina: 103 mm
- Širina: 53 mm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.188

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com