

# PHILIPS

Vodoodporna  
svetilka Projectline

Svetilo LED

60 cm

Naravna bela svetloba 4000 K

2350 lm

Široka porazdelitev svetlobe



8718696169469



## Profesionalna kakovost za vaš projekt

Vodoodporne LED-luči, vodotesne (luči, odporne na vremenske vplive), robustne LED sijalke za industrijsko uporabo, s široko porazdelitvijo svetlobe. Vodoodporna svetilka ProjectLine je robustna (IK06) in zaščitena pred vdorom prahu ter pršenjem vode iz katere koli smeri (razsvetljava IP65). Možno jo je montirati na steno (horizontalno), strop ali viseče. Idealna za splošno osvetlitev (za delo), skladišča, garaže in kleti, saj ustvarja toplo belo svetlobo.

### Okolju prijazna izbira

- Varčevanje z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo

### Izberite za visokokakovostno svetlobo

- Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži

### Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

# Značilnosti

## Energijska učinkovitost

Vse Philipsove energijsko varčne sijalke varčujejo z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo. V času svoje življenjske dobe porabijo manj kW, zato je tudi račun za električno energijo nižji. Raven varčevanja z energijo je odvisna od vrste sijalke in tehnologije.

## Zanesljiva kakovost

Philips drži svoje obljube glede delovanja sijalk. Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži o svetilnosti, življenjski dobi in moči, ki ustreza sijalkam z žarilno nitko.

## Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva ohišja: Bela
- Material ohišja: Polikarbonat
- Površina optičnega pokrova/leče: Opalno
- Material za optični pokrov/lečo: Polikarbonat
- Oblika optičnega pokrova/leče: Ukrivljena
- Tip optičnega pokrova/leče: Polikarbonat

## Trpežnost

- Temperaturni obseg okolja: od -10 do +35 °C

## Specifikacije okolja

- Sustainability rating: -

## Garancija

- Garancijska doba: 1 leto

## Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Toleranca svetlobnega toka: -10% / +10%
- Color Code: 840 nevtralnno bela
- Konstantna svetilnost: Ne
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 4000
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Začetna barvnost: (0.38,0.38)<5
- Šifra družine svetilk: 23S | LED module, system flux 2300 lm
- Light source engine type: LED
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Širjenje svetlobnega snopa svetila: 120°
- Svetlobni tok: 2.350 lm
- Najvišja stopnja zatemnitve: Ni na voljo
- Optični material: Polikarbonat
- Optični tip: širok snop
- Zunanji optični tip: -
- Reflektorski material: Aluminij
- Delovna temperatura okolja Tq: 25 °C
- Stroboskopski učinek: 1,6
- Enotna ocena bleščanja CEN: Not applicable
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 97 lm/W
- Delež svetlobe nad vodoravnico: 10

## Razno

- Posebej zasnovano za: Hotel in restavracija
- Dodatne funkcije: ProjectLine

**Druge značilnosti**

- Oznaka CE: Da
- Oznaka ENEC: -
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da
- Fotobiološko tveganje: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

**Napajanje**

- Vhodna napetost: 220–240
- Vzgonski tok: 4,8 A
- Čas zagona: 0,044 ms
- Faktor moči (frakcija): 0.9

**Poraba energije**

- Poraba energije: 24 W
- Toleranca porabe energije: +/-10%

**Dimenzije in teža izdelka**

- Skupna višina: 65 mm
- Celotna dolžina: 575 mm
- Skupna širina: 120 mm

**Tehnične specifikacije**

- Kabel: 2 × 0,75 mm<sup>2</sup>, 0,2-m kabel brez vtiča
- Povezava: 2 Vtični priključek, 2-polni
- Nadzorni vmesnik: -
- Gonilnik/napajalnik/transformator: Napajalnik (vklop/izklop)
- Gonilnik vključen: Da
- Fixation material: Nerjavno jeklo
- Znak vnetljivosti: Za namestitev na običajno vnetljive površine
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Preskus žarilne žice: Temperatura 650 °C, trajanje 30 s
- Zaščitna koda pred vdorom: IP65 | zaščiteno pred vdorom prahu, odporno na curek
- Line Frequency: 50 or 60
- Meh. koda za zaščito pred udarci: IK07 | 2 J ojačano
- Montažna naprava: Nosilec za namestitev
- Število krmilnih enot: 1 enota
- Število izdelkov na MCB 16 A tipa B: 33
- Zaščitni razred IEC: Varnostni razred II
- Primerno za naključno preklapljanje: Ni na voljo
- Surge Protection (Common/Differential): 1.5/1.5
- Možnost zatemnitve: Ne

**Dimenzije in teža embalaže**

- EAN/UPC – izdelek: 8718696169469
- Neto teža: 0,75 kg
- Bruto teža: 0,87 kg
- Višina: 7 cm
- Dolžina: 61,5 cm
- Širina: 12,5 cm



Datum izdaje: 2025-03-11  
Različica: 0.185

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)