

# PHILIPS

Sijalka 80 W A55  
E27

LED

3000 K

1150 lm

10000 h



8718699630621



## Močna razsvetljava LED

Philipsove sijalke led oddajajo visokokakovostno svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo takojšnje, znatne prihranke pri energiji.

### Visokokakovostna svetloba

- Več o osvetlitvi

### Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

# Značilnosti

## Več o osvetlitvi



Barvna temperatura: svetloba je lahko različne barvne temperature, ki je navedena v kelvinih (K). Sijalke z nizko vrednostjo kelvinov oddajajo toplo in pomirjujočo svetlobo, sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa hladnejšo, poživljajočo svetlobo. Indeks prikaza barv (CRI) označuje učinke svetlobnega vira na videz barv. Naravna svetloba ima vrednost CRI 100. Vrednost CRI Philipsovih LED-sijalk je vedno višja od

80, zato so barve prikazane čim bolj resnično in naravno.

## Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko

Energijsko varčna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij je idealna okolju prijazna zamenjava za tradicionalno sijalko z žarilno nitko.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Vrsta stekla: Motno
- Možnost zatemnitve: Ne
- Premaz sijalke: Motna

## Dimenzije sijalke

- Višina: 10,8 cm
- Širina: 6 cm

## Zasnova in izdelava

- Material: Plastika

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 10.000 h

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 3000 K
- Nazivni svetlobni tok: 1150 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 830 | CCT of 3000K

## Razno

- Udobje oči: Ne

## Druge značilnosti

- Učinkovitost: 104 lm/W

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699630621
- EOC: 871869963062100
- Ime izdelka: LED 80W A60 WH FR ND 1PF/12-DISC

## Poraba energije

- Koefficient moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 11 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 80 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F

## Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 10,8 cm

## Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 397606

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699630621
- Neto teža: 0,06 kg
- Bruto teža: 0,08 kg
- Višina: 10,7 cm
- Dolžina: 6,1 cm
- Širina: 6,1 cm



Datum izdaje: 2024-12-03  
Različica: 0.437

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)