

PHILIPS

Sijalka 80 W A60
E27

LED

6500 K

1250 lm

10000 h



8718699630645



Močna razsvetljava LED

Philipsove sijalke led oddajajo visokokakovostno svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo takojšnje, znatne prihranke pri energiji.

Visokokakovostna svetloba

- Več o osvetlitvi

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

Značilnosti

Več o osvetlitvi



Barvna temperatura: svetloba je lahko različne barvne temperature, ki je navedena v kelvinih (K). Sijalke z nizko vrednostjo kelvinov oddajajo toplo in

pomirjujočo svetlobo, sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa hladnejšo, poživljajočo svetlobo. Indeks prikaza barv (CRI) označuje učinke svetlobnega vira na videz barv. Naravna svetloba ima vrednost CRI 100. Vrednost CRI Philipsovih LED-sijalk je vedno višja od 80, zato so barve prikazane čim bolj resnično in naravno.

Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko



Sodobna, energijsko varčna standardna LED-sijalka z lepo oblikovano zasnovo in znanimi dimenzijami. Popolna trajnostna zamenjava za tradicionalne standardne sijalke z žarilno nitko. Brad, ponovno preglej to kopijo za vse. Ni v redu.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Možnost zatemnitve: Ne
- Premaz sijalke: Motna

Dimenzije sijalke

- Višina: 10,8 cm
- Širina: 6 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 10.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 6500 K
- Nazivni svetlobni tok: 1250 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 865 | CCT of 6500K

Razno

- Udobje oči: Ne

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 113 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699630645
- EOC: 871869963064500
- Ime izdelka: LED 80W A60 CDL FR ND 1PF/12-DISC

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 11 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 80 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): F

8718699630645

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 10,8 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 397607

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699630645
- Neto teža: 0,06 kg
- Bruto teža: 0,08 kg
- Višina: 10,7 cm
- Dolžina: 6,1 cm
- Širina: 6,1 cm



Datum izdaje: 2025-03-09
Različica: 0.497

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com