

PHILIPS

Stropna svetilka
Shan 12 W

Stropne svetilke

2700 K

Bela

Senzor



8718699680534



Senzor gibanja za priročno uporabo in dodaten prihranek energije

Uporaba je bolj priročna, prihranek energije pa večji. Philipsovo stropno svetilko LED s senzorjem gibanja lahko preprosto vklopite in izklopite s senzorjem, kar pomeni, da lahko v prostore vstopate in iz njih izstopate, ne da bi ob tem morali tipati za stikalom. Z velikim dosegom zaznavanja in s tehnologijo LED, ki se vklopi takoj, so luči v vašem domu vklopljene izključno takrat, ko jih potrebujete.

Preprosta uporaba

- Z vgrajenim samodejnim senzorjem gibanja se svetilo samodejno vklopi, ko se nekdo sprehodi mimo.
- Enostavna namestitvev

Vrhunska kakovost

- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

8718699680534

Trpežnost

- Varčevanje z energijo
- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Značilnosti

Vgrajen senzor gibanja Enostavna namestitvev

Nič več težav pri namestitvi. Svetilko varno pritrdite ali obesite na steno ali strop, jo priključite in že je pripravljena, da sveti.

Udobje oči

Nizka kakovost svetlobe lahko utruji oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

Varčevanje z energijo

Prihranek energije se bo poznal na vašem računu, dobro pa vpliva tudi na okolje.

Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Garaža
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Senzor

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 108 mA
- Učinkovitost: 95 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,38 kg
- Višina: 8 cm
- Dolžina: 26 cm
- Širina: 26 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 260 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1150
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699680534
- Neto teža: 0,42 kg
- Bruto teža: 0,54 kg
- Višina: 8,2 cm
- Dolžina: 30 cm
- Širina: 30 cm



Datum izdaje: 2025-03-09
Različica: 0.530

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com