

PHILIPS

Stropna svetilka
Doris 17 W

Stropne svetilke

4000 K

Bela

Vodoodporna



8718699758905



Prijetna svetloba LED, ki je prijazna do oči.

Philipsova svetila LED zagotavljajo svetlobo, zasnovano za udobje vaših oči.

Preprosta uporaba

- Enostavna namestitvev

Varnost

- Odpornost na vlago

Vrhunska kakovost

- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči
- Preprosto čiščenje

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Značilnosti

Enostavna namestitvev

Nič več težav pri namestitvi. Svetilko varno pritrdite ali obesite na steno ali strop, jo priključite in že je pripravljena, da sveti.

Odpornost na vlago

Odpornost na vlago pomeni, da lahko ta izdelek brez težav uporabljate v kopalnicah, kuhinjah, na balkonih in v drugih prostorih, kjer je lahko prisotna vlaga.

Udobje oči

Nizka kakovost svetlobe lahko utruja oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo

dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

Preprosto čiščenje

Zaradi gladkih materialov, ki se preprosto čistijo, bo vaš dom vedno dajal privlačen videz od stropa do tal.

Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Kopalnica, Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Garaža
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 142 mA
- Učinkovitost: 100 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,57 kg
- Višina: 9 cm
- Dolžina: 31,3 cm
- Širina: 31,3 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 313 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1700
- Barva svetlobe: 4000
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Koda IP: IP44

- Zaščitni razred: Razred I

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699758905
- Neto teža: 0,55 kg
- Bruto teža: 0,82 kg
- Višina: 10 cm
- Dolžina: 35 cm
- Širina: 35 cm



Datum izdaje: 2024-11-22
Različica: 0.271

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com