

PHILIPS

Prozorna sijalka z žarilno nitko 75 W A60 E27

LED

2700 K

1055 lm

15000h



8718699762995



Topla bela svetloba, brez kompromisov v kakovosti

Znane oblike, ki so vam všeč. Izrabljajo približno 85 % manj energije kot klasične sijalke, kar omogoča najnovejša varčna tehnologija LED, in jih lahko uporabljate desetkrat dlje.

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za splošno osvetlitev prostora

Visokokakovostna svetilka LED, ki deluje desetletja

- Izdelana za udobje vaših oči

Značilnosti

Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko



Energijsko varčna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij je idealna okolju prijazna zamenjava za tradicionalno sijalko z žarilno nitko.

Idealno za splošno osvetlitev



Philipsove standarde LED-sijalke za vse potrebe zagotavljajo sodobno in idealno splošno osvetlitev prostorov.

Izdelana za udobje vaših oči



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom s svetilkami LED, ki so zasnovane tako, da ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Vrsta stekla: Prozorna
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne

Dimenzije sijalke

- Višina: 10,4 cm
- Širina: 6 cm

Zasnova in izdelava

- Material: Steklo

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 1055 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 124 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699762995
- EOC: 871869976299500
- Ime izdelka: LED classic 75W E27 WW A60 CL ND RFSRT4

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.52
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 8,5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 75 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): E

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 10,4 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 387423

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699762995
- Neto teža: 0,06 kg
- Bruto teža: 0,1 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 6,5 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-01-24
Različica: 0.292

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com