

PHILIPS

Kapsularna sijalka 60 W
Kapsularna sijalka G9

LED

2700 K

570 lm

15000h



8718699774073



Topla bela svetloba odlične kakovosti

Sijalke Philips LEDspots so odlične za potrebe osnovne razsvetljave, saj s svojo toplo svetlobo, podobno kot pri halogenskih sijalkah, izpolnjujejo vsa vaša pričakovanja glede učinkovitosti tehnologije LED.

Visokokakovostna svetloba

- Prava žarilna nitka s toplo belo svetlobo

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri halogenskih kapsularnih sijalkah

Izberite sonaravno rešitev

- Cevne sijalke z dolgo življenjsko dobo do 15 let
- Do 90-odstotni prihranek energije

Značilnosti

Prava žarilna nitka s toplo belo svetlobo



Sijalka ima barvno temperaturo 2700 K, ki poskrbi za toplo, umirjeno vzdušje, v katerem se boste lahko povsem sprostiti. Popolna izbira za svetlobno zasnovo vašega doma. Ta razsvetljava z 2700 K je idealna za zasnovo razsvetljave doma.

Ocenjena povprečna življenjska doba je 15.000 ur



Z življenjsko dobo sijalk do 15.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati cevni sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 15 let.

Do 90-odstotni prihranek energije

Nadomešča halogenske kapsularne sijalke



Kapsularna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij poskrbi za moderno osvetlitev. Je idealna okolju prijazna zamenjava za standardne halogenske kapsularne sijalke.



Uživajte v varčnosti sijalk LED, ne da bi pri tem morali žrtvovati kakovost svetlobe. Če zamenjate svoje obstoječe halogenske sijalke ali sijalke z žarilno nitko, energetske stroške takoj zmanjšate za več kot 90 %

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena kapsularna sijalka
- Vtičnica: G9
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Plastic

Dimenzije sijalke

- Višina: 6 cm
- Širina: 1,9 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 570 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Udobje oči: Ne

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 118 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699774073
- EOC: 871869977407300
- Ime izdelka: LED 60W G9 WW ND SRT6

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.4
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 4,8 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 60 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): E

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 6 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 397599

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699774073
- Neto teža: 0,01 kg
- Bruto teža: 0,02 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 2,5 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-04-13
Različica: 0.173

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com