

# PHILIPS

Reflektor 35 W  
PAR16 GU10

LED

4000 K

275 lm

15000h



8718699774172



## Najpomembneje je to, kar je v notranjosti

LED-reflektor čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij je idealna okolju prijazna zamenjava za tradicionalni halogenski reflektor.

**Visokokakovostna svetloba**

- Hladna bela svetloba

# Značilnosti

## Hladna bela svetloba



Sijalka ima barvno temperaturo 4000 K, ki poskrbi za posebej hladno, svežo in jasno svetlobo.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Usmerjena reflektorska
- Vtičnica: GU10
- Vrsta stekla: Prozorna
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne

## Dimenzije sijalke

- Višina: 5,4 cm
- Širina: 5 cm

## Zasnova in izdelava

- Material: Steklo

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 36 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K
- Nazivni svetlobni tok: 275 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 840 | CCT of 4000K

## Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

## Druge značilnosti

- Učinkovitost: 78 lm/W

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699774172
- EOC: 871869977417200
- Ime izdelka: LEDClassic 35W GU10 CW 36D RF ND SRT4

## Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 3,5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 35 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): F

## Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 5,4 cm

## Nazivne vrednosti

- Nazivna najvišja intenzivnost: 590 cd

8718699774172

#### Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 391857

#### Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699774172
- Neto teža: 0,05 kg
- Bruto teža: 0,07 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2024-11-25  
Različica: 0.89

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)