

# PHILIPS

Reflektor 35 W  
PAR16 GU10 x 3

LED

2700 K

255 lm

15000h



8718699776213



## Uživajte v topli beli svetlobi sijalke LED

Ta Philipsova sijalka LED oddaja čudovito in zelo toplo svetlobo, ima izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavlja znatne prihranke pri energiji. Zaradi njene barvne temperature plamena je sijalka popolna izbira za prijetno vzdušje.

### Visokokakovostna svetloba

- Pristna žareča topla bela svetloba

### Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri halogenskih reflektorjih

### Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za poudarjeno osvetlitev

# Značilnosti

## Žareča topla bela



Sijalka ima barvno temperaturo 2700 K, ki poskrbi za toplo, umirjeno vzdušje, v katerem se boste lahko povsem sprostiti. Svetloba 2700 K je popolna izbira za svetlobno zasnovo vašega doma.

## Nadomešča halogenske reflektorje



LED-reflektor čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij poskrbi za moderno osvetlitev. Je idealna okolju prijazna zamenjava za standardne halogenske reflektorje.

## Idealno za poudarjeno osvetlitev



Ta LED-reflektor, ki poskrbi za moderno osvetlitev s tradicionalnim snopom širokega kota (36 stopinj), je primeren za poudarjeno in splošno osvetlitev. Primeren je za vgradne in stropne svetilke ter tako popolna izbira za kuhinje, kuhinjske otoke, dnevne sobe in jedilnice.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Usmerjena reflektorska
- Vtičnica: GU10
- Vrsta stekla: Prozorna
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne

## Dimenzije sijalke

- Višina: 5,4 cm
- Širina: 5 cm

## Zasnova in izdelava

- Material: Steklo

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 36 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 255 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K

## Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

## Druge značilnosti

- Učinkovitost: 72 lm/W

#### Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699776213
- EOC: 871869977621300
- Ime izdelka: LEDClassic 35W GU10 WW 230V 36D ND 3SRT6

#### Poraba energije

- Koefficient moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 3,5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 35 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): F

#### Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 5,4 cm

#### Nazivne vrednosti

- Nazivna najvišja intenzivnost: 545 cd

#### Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 391855

#### Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699776213
- Neto teža: 0,14 kg
- Bruto teža: 0,17 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 5,3 cm
- Širina: 11,5 cm



Datum izdaje: 2024-12-06  
Različica: 0.108

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)