

PHILIPS

LEDtube, omrežno
napajanje, S14S

LED

500 mm

2700 K

S14S



8719514263581



Močna LED-osvetlitev z vrhunsko svetlobo

Cevasta LED-svetilka Philips S14D ima izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavlja znatne prihranke pri energiji. Svetilka s toplo belo barvno temperaturo je idealno dolgotrajno nadomestno svetilo za linearne fluorescentne cevne svetilke.

Visokokakovostna svetloba

- Vsestranska svetloba

Značilnosti

Vsestranska svetloba

Z inovativno zasnovo in obliko v starinskem slogu ta LED-sijalka

preprečuje nastajanje senc, ki običajno nastanejo ob straneh svetlobnega

snopa. Rezultat? Naravna, topla bela svetloba povsod naokrog.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Drugo
- Vtičnica: S14s
- Možnost zatemnitve: Ne
- Premaz sijalke: Motna
- Bulb Material: Plastic

Dimenzije sijalke

- Višina: 50 cm
- Širina: 3 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Temperaturni obseg okolja: od -20 do 45 °C
- Nominalna življenjska doba: 30.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 375 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 2700 K
- Svetlobni tok: 375 lm
- Stroboskopski učinek: 0,1
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 107,00 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- Homologacijske oznake: Skladnost z direktivo RoHS, Oznaka CE, Potrdilo KEMA Keur
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 107 lm/W
- Oznaka CE: Da
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514263581
- EOC: 871951426358100
- Ime izdelka: LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Napajanje

- Faktor moči (frakcija): 0.4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.4
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 3,5 W
- Poraba energije: 3,5 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): F

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 50 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 30.000 h

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 387350
- Referenca za merjenje toka: Sphere
- Vrednost migetanja (PstLM): 0,1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Možnost zatemnitve: Ne
- Vznožni podstavek: S14s

8719514263581

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514263581
- Neto teža: 0,14 kg
- Bruto teža: 0,18 kg
- Višina: 53,5 cm
- Dolžina: 3,3 cm
- Širina: 5,1 cm



Datum izdaje: 2025-03-28
Različica: 0.447

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com