

PHILIPS

Podolgovata 40 W
P45 E14

LED

2700 K

470 lm

15000h



8719514309388



Vrhunska sijalka LED za dom

Philipsove motne podolgovate sijalke LED oddajajo nežno razpršeno svetlobo in imajo izjemno dolgo življenjsko dobo. Sijalka s čisto in elegantno obliko idealno dopolnjuje lestence z majhnimi vznožki (E14).

Izberite sonaravno rešitev

- Sijalke z dolgo življenjsko dobo do 15 let

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za okrasna svetila
- Preprosta LED-sijalka za vsakdanjo uporabo

Značilnosti

Ocenjena povprečna življenjska doba je 15.000 ur



Z življenjsko dobo sijalk do 15.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 15 let.

Idealno za okrasna svetila



Philipsove podolgovate LED-sijalke zagotavljajo sodobno osvetlitev in jih lahko uporabite v okrasnih svetilih, npr. v lestencih, stropnih ventilatorjih, ambientalnih in stebrnih svetilkah.

Preprosta LED-sijalka za vsakdanjo uporabo

Philipsove LED-sijalke za vsakdanjo uporabo so popolne sijalke za osnovne potrebe osvetlitve. Zagotavljajo čudovito svetlobo in zanesljivo delovanje, ki ga pričakujete od Philips LED-sijalke, po dostopni ceni.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena okrogla
- Vtičnica: E14
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Plastic

Dimenzije sijalke

- Višina: 8,8 cm
- Širina: 4,5 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 95 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514309388
- EOC: 871951430938801
- Ime izdelka: LED 40W P45 E14 WW FR ND 1PF/10

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.51
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč: 4,9 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 8,8 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514309388
- Neto teža: 0,02 kg
- Bruto teža: 0,03 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 4,6 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-03-28
Različica: 0.277

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com