

PHILIPS

Podolgovata 40 W
B35 E14

LED

4000 K

470 lm

15000h



8719514313323



Vrhunska sijalka LED za dom

Vrhunska sijalka LED omogoča splošno razsvetljavo doma za dnevne aktivnosti. Takoj boste prihranili pri energetskih stroških ter zmanjšali pogostost menjave sijalk in pri tem ohranili kakovost razsvetljave.

Visokokakovostna svetloba

- Brez vidnega migetanja

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

Izberite sonaravno rešitev

- Boljše za vašo denarnico in naš planet

Značilnosti

Brez vidnega migetanja

Ko luč utripa v hitrem zaporedju, je to lahko naporno za oči, povzroči glavobol in celo sproži napad pri ljudeh s fotosenzitivno epilepsijo. To je neprijetno in nepotrebno. LED-svetilke lahko utripajo zaradi hitrega odziva na tok pogonske enote. Toda ker so LED-svetilke Philips zasnovane tako, da so razlike v izhodnem toku pogonske

enote minimalne, odpravljajo dejavnike, ki povzročajo utripanje. Zato ga sploh ne boste opazili.

Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko

Energijsko varčna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij je idealna okolju prijazna zamenjava za tradicionalno sijalko z žarilno nitko.

Prihranite do 90 % energije

Tehnologija LED porabi do 90 % manj energije v primerjavi s standardnimi sijalkami. Strošek nakupa se vam tako kmalu povrne, poleg tega pa vsako leto prihranite kar nekaj denarja. Hkrati tako pomagata tudi pri varovanju okolja.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena podolgovata
- Vtičnica: E14
- Vrsta stekla: Motno
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne

Dimenzije sijalke

- Višina: 10,6 cm
- Širina: 3,5 cm

Zasnova in izdelava

- Material: Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 840 | CCT of 4000K

Razno

- Udobje oči: Ne

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 95 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514313323
- EOC: 871951431332300
- Ime izdelka: LED 40W B35 E14 CW FR ND 1PF/6 DISC

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč: 4,9 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 10,6 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz

8719514313323

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514313323
- Neto teža: 0,02 kg
- Bruto teža: 0,06 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 4,6 cm
- Širina: 8,5 cm
- Številka materiala (12NC): 929003604080



Datum izdaje: 2024-09-07
Različica: 0.180

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com