

PHILIPS

Podolgovata 40 W
B35 E14 x 6

LED

2700 K

470 lm

15000h



8719514313545



Vrhunska LED-sijalka za dom

Vrhunska sijalka LED omogoča splošno razsvetljavo doma za dnevne aktivnosti. Takoj boste prihranili pri energetskih stroških ter zmanjšali pogostost menjave sijalk in pri tem ohranili kakovost razsvetljave.

Visokokakovostna svetloba

- Več o osvetlitvi

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

Izberite sonaravno rešitev

- Do 90-odstotni prihranek energije

Značilnosti

Več o osvetlitvi



Barvna temperatura: svetloba je lahko različne barvne temperature, ki je navedena v kelvinih (K). Sijalke z nizko vrednostjo kelvinov oddajajo toplo in pomirjujočo svetlobo, sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa hladnejšo, poživljajočo svetlobo. Indeks prikaza barv (CRI) označuje učinke svetlobnega vira na videz barv. Naravna svetloba ima vrednost CRI 100. Vrednost CRI

Philipsovih LED-sijalk je vedno višja od 80, zato so barve prikazane čim bolj resnično in naravno.

Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko



Sodobna, energijsko varčna standardna LED-sijalka z lepo oblikovano zasnovno in znanimi dimenzijami. Popolna trajnostna zamenjava za tradicionalne standardne sijalke z žarilno nitko.

Do 90-odstotni prihranek energije



Uživajte v varčnosti sijalk LED, ne da bi pri tem morali žrtvovati kakovost svetlobe. Če zamenjate svoje obstoječe halogenske sijalke ali sijalke z žarilno nitko, energetske stroške takoj zmanjšate za več kot 90 %

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena podolgovata
- Vtičnica: E14
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Plastic

Dimenzije sijalke

- Višina: 10,6 cm
- Širina: 3,5 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Udobje oči: Ne

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 95 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514313545
- EOC: 871951431354500
- Ime izdelka: LED 40W B35 E14 WW
FR ND 6CT/6 DISC

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.51
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč: 4,9 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 10,6 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514313545
- Neto teža: 0,13 kg
- Bruto teža: 0,2 kg
- Višina: 11,4 cm
- Dolžina: 6,1 cm
- Širina: 16,9 cm



Datum izdaje: 2025-03-28
Različica: 0.286

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com