

PHILIPS

Jantarna sijalka z žarilno nitko 40 W G200 E27

LED

1800K


470 lm

15000h

Možnost zatemnitve



8719514313781



Vrhunska LED-sijalka za dom

Ta Philipsova sijalka LED oddaja čudovito in zelo toplo svetlobo, ima izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavlja znatne prihranke pri energiji. Zaradi njene barvne temperature plamena je sijalka popolna izbira za prijetno vzdušje.

Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve

- Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve

Zasnovana za občudovanje in privlačna, ko je vklopljena ali izklopljena

- Čudovitega videza, ko so vklopljene ali izklopljene

Značilnosti

Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve



Ponuja udobno in toplo vzdušje v vaši sobi z dodatno prijetno belo svetlobo, ki jo je mogoče zatemniti in ustvariti zasebno atmosfero.

Čudovitega videza, ko so vklopljene ali izklopljene



»Te krasne sijalke z vidno žarilno nitko poskrbijo za pridih elegancin nostalgije v vsakem prostoru. Privlačne na pogled, ko so vklopljene ali izklopljene.«

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena kroglasta
- Vtičnica: E27
- Možnost zatemnitve: Da
- Premaz sijalke: Jantarna
- Bulb Material: Glass

Dimenzije sijalke

- Višina: 28,6 cm
- Širina: 20,2 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Temperaturni obseg okolja: od -20 do +45 °C
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 1800 K
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 818 | CCT of 1800K
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 1800 K
- Svetlobni tok: 470 lm
- Stroboskopski učinek: 0,4
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 67 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, Dekorativa

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 67 lm/W
- Oznaka CE: Da
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514313781
- EOC: 871951431378100
- Ime izdelka: LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

Napajanje

- Faktor moči (frakcija): 0.7

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.7
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 7 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Poraba energije: 7 W

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 28,6 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Možnost zatemnitve: Samo s posameznimi zatemnilnimi stikali
- Vznožni podstavek: E27

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514313781
- Neto teža: 0,36 kg
- Bruto teža: 0,7 kg
- Višina: 32 cm
- Dolžina: 22,5 cm
- Širina: 22,5 cm



Datum izdaje: 2025-04-03
Različica: 0.376

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com