

# PHILIPS

Podolgovata jantarna  
sijalka z žarilno nitko 15 W  
B35 E14


LED

1800K


136 lm

15000h

Možnost zatemnitve



8719514315976



## Vrhunska LED-sijalka za dom

Ta Philipsova sijalka LED oddaja čudovito in zelo toplo svetlobo, ima izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavlja znatne prihranke pri energiji. Zaradi njene barvne temperature plamena je sijalka popolna izbira za prijetno vzdušje.

### **Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve**

- Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve

### **Zasnovana za občudovanje in privlačna, ko je vklopljena ali izklopljena**

- Čudovitega videza, ko so vklopljene ali izklopljene

# Značilnosti

## Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve



Ponuja udobno in toplo vzdušje v vaši sobi z dodatno prijetno belo svetlobo, ki jo je mogoče zatemniti in ustvariti zasebno atmosfero.

## Čudovitega videza, ko so vklopljene ali izklopljene



»Te krasne sijalke z vidno žarilno nitko poskrbijo za pridih elegancin nostalgije v vsakem prostoru. Privlačne na pogled, ko so vklopljene ali izklopljene.«

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena podolgovata
- Vtičnica: E14
- Možnost zatemnitve: Da
- Bulb Material: Glass

## Dimenzije sijalke

- Višina: 9,5 cm
- Širina: 3,6 cm

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 1800 K
- Nazivni svetlobni tok: 136 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 818 | CCT of 1800K

## Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, Dekorativa

## Druge značilnosti

- Učinkovitost: 54 lm/W

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514315976
- EOC: 871951431597600
- Ime izdelka: LED classic 15W B35 E14 GOLD SP D RFSRT4

## Poraba energije

- Koeficient moči: 0.7
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 2,5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 15 W

**Dimenzije in teža izdelka**

- Dolžina: 9,5 cm

**Tehnične specifikacije**

- Frekvenca: 50-60 Hz

**Dimenzije in teža embalaže**

- EAN/UPC – izdelek: 8719514315976
- Neto teža: 0,01 kg
- Bruto teža: 0,03 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 4,6 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-03-28  
Različica: 0.382

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)