

PHILIPS

Stropna svetilka
Magneos 20 W kvadratna


Stropne svetilke

2700 K

Črna



8719514328822



Prijetna svetloba LED, ki je prijazna do oči

Tanka, navzdol usmerjena svetilka LED Philips za splošno razsvetljavo zagotavlja učinek naravne svetlobe. Je tanka mojstrovina za nizke stropne, ki v kateri koli del vašega doma vnese pridih elegance. Prijetna svetloba, ki je prijazna do oči.

Preprosta uporaba

- Gre za nevpadljiva in diskretna svetila, ki so primerna za sobe z nizkimi stropi.
- Enostavna namestitvev

Vrhunska kakovost

- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

Material in končna obdelava

- Visokokakovosten kovinski material

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 25.000 ur

Značilnosti

Primerno za nizke stropne Tanka oblika Enostavna namestitvev

Nič več težav pri namestitvi. Svetilko varno pritrdite ali obesite na steno ali strop, jo priključite in že je pripravljena, da sveti.

Udobje oči

Nizka kakovost svetlobe lahko utruje oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

Visokokakovosten kovinski material



Trajen in privlačen kovinski material z vzdržljivo končno obdelavo.

Dolga življenjska doba do 25.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša za do 25.000 ur.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 12.500

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Garaža
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 185 mA
- Učinkovitost: 95 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,73 kg
- Višina: 2,8 cm
- Dolžina: 28,5 cm
- Širina: 28,5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 25.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1900
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Moč priložene sijalke: 20
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514328822
- Neto teža: 0,73 kg
- Bruto teža: 0,86 kg
- Višina: 29,5 cm
- Dolžina: 3,3 cm
- Širina: 29 cm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.465

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com