

PHILIPS

Jantarna kroglasta sijalka z žarilno nitko 7 W (enak. 50 W) G95 E27

Smart LED

Nastavljiva bela

Steklo

Preprosto priključite in uporabljajte

Upravljanje z aplikacijo WiZ ali glasom



8719514372207



Izbirate lahko med toplo in hladno belo svetlobo

Ta velika kroglasta pametna sijalka Philips Smart LED z žarilno nitko in jantarnim premazom bo vašim svetilkam in nosilcem dodala starinski pridih. Sijalka je povezana s tehnologijo WiZ. Uporabite jo z obstoječim omrežjem Wi-Fi in jo upravljajte z aplikacijo WiZ ali svojim glasom.

Enostavna namestitev

- Enostavno priključite in uporabljajte. Deluje z vašim obstoječim omrežjem Wi-Fi.

Pametno upravljanje

- Upravljajte kjerkoli z vašim pametnim telefonom.
- Glasovno upravljanje s storitvijo Google Assistant, Alexa ali Siri.

Pametne funkcije

- Pametna zatemnitev z aplikacijo, glasom ali zatemnilnim stikalom.
- Samodejno upravljanje svetil z urniki
- Spremljanje porabe energije

Načini osvetlitve

- Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini
- Prilagodite prizore z prednastavljenimi dinamičnimi svetlobnimi načini.

Značilnosti

Preprosto priključite in uporabljajte

WiZ deluje z vašim obstoječim brezžičnim usmerjevalnikom, saj ne potrebujete dodatnega prehoda. Svetilo preprosto priklopite, prenesite aplikacijo WiZ in že ste pripravljeni na uporabo.

Upravljanje od koder koli

S pametnim telefonom upravljajte svetila WiZ od koder koli. Ni vam treba skrbeti, če ste pred odhodom od doma luči pustili prižgane. Aplikacija WiZ je na voljo za iOS in Android.

Glavovno upravljanje

Upravljajte svetila prostoročno z glasom ter bližnjico za storitev Google Assistant, Amazon Alexa ali Siri. S preprostimi glasovnimi ukazi lahko luči vklopite ali izklopite, prilagajate intenzivnost svetlobe, spremenite barvo in nastavite svetlobne prizore po meri.

Pametna zatemnitev

Svetila zatemnite na zeleno raven svetlosti s pametnim telefonom, WiZmote ali svojim glasom. Za to vam ni treba namestiti drugega zatemnilnega stikala.

Samodejno upravljanje svetil z urniki

Uporabite samodejno upravljanje svetil, ki ustreza vašim dnevnim in tedenskim rutinam. Načrtujte vklop svetil ob trenutku, ko prispete domov, in jih ugasnite, ko jih ne potrebujete.

Spremljanje porabe energije

Aplikacija WiZ beleži porabo energije vaših svetil. Oglejte si tedensko ali dnevno poročilo ter preudarno načrtujte optimizirano porabo energije doma.

Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini

Izberite iz širokega nabora poživljajoče hladno bele ali nežne toplo bele, ali pa preprosto izberite med prednastavljenimi načini, kot sta Zbranost in Sprostitev, da ustvarite najboljše vzdušje za svoje dejavnosti.

Prilagojene scene

Pomešajte različne načine barvne in bele svetlobe, da ustvarite popolno vzdušje svetlobe za svoj trenutek dneva. Shranite ga in ga kadar koli priključite z aplikacijo, WiZmote ali glasom.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: G95
- Vtičnica: E27
- Tehnologija: Pametna sijalka Wi-Fi
- Vrsta stekla: Jantarna
- Premaz sijalke: Jantarna
- Možnost zatemnitve: Samo s posameznimi zatemnilnimi stikali

Dimenzije sijalke

- Višina: 14,2 cm
- Teža: 0,07 kg
- Širina: 9,5 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 90
- Barvna temperatura: 2000–5000 K
- Svetla barva kategorije: Nastavljiva bela
- Nazivni svetlobni tok: 640 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 43 mA
- Učinkovitost: 91 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514372207
- EOC: 871951437220700
- Ime izdelka: PHI WFB 50W G95 E27 920-50 Amb 1PF/6

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 7 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 50 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): F

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 14,2 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 640 lm
- Nazivna moč: 7 W

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1901141

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514372207
- Neto teža: 0,07 kg
- Bruto teža: 0,14 kg
- Višina: 18,5 cm
- Dolžina: 10,5 cm
- Širina: 10,5 cm



Datum izdaje: 2025-03-20
Različica: 0.159

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com