

PHILIPS

Sijalka 13 W (enak.
100 W) A67 E27

Smart LED

Barvna

Plastika

Preprosto priključite in
uporabljajte

Upravljanje z aplikacijo WiZ ali
glasom



8719514372542



Barvna svetloba za vsako razpoloženje

Pametna sijalka Philips Smart LED A67 zagotavlja ponuja celotno paleto barvne svetlobe z visoko svetilnostjo in je primerna za standardne pritrdilne elemente, ki so na voljo v vašem domu. Sijalka je povezana s tehnologijo WiZ. Uporabite jo z obstoječim omrežjem Wi-Fi in jo upravljajte z aplikacijo WiZ ali svojim glasom.

Enostavna namestitvev

- Enostavno priključite in uporabljajte. Deluje z vašim obstoječim omrežjem Wi-Fi.

Pametno upravljanje

- Upravljajte kjerkoli z vašim pametnim telefonom.
- Glasovno upravljanje s storitvijo Google Assistant, Alexa ali Siri.

Pametne funkcije

- Samodejno upravljanje svetil z urniki
- Prednastavljanje funkcij za dobro počutje

Načini osvetlitve

- Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini
- Milijoni barv in dinamični načini osvetlitve
- Prilagodite prizore z prednastavljenimi dinamičnimi svetlobnimi načini.

Značilnosti

Preprosto priključite in uporabljajte

WiZ deluje z vašim obstoječim brezžičnim usmerjevalnikom, saj ne potrebujete dodatnega prehoda. Svetilo preprosto priklopite, prenesite aplikacijo WiZ in že ste pripravljeni na uporabo.

Upravljanje od koder koli

S pametnim telefonom upravljajte svetila WiZ od koder koli. Ni vam treba skrbeti, če ste pred odhodom od doma luči pustili prižgane. Aplikacija WiZ je na voljo za iOS in Android.

Glavovno upravljanje

Upravljajte svetila prostoročno z glasom ter bližnjico za storitev Google Assistant, Amazon Alexa ali Siri. S preprostimi glasovnimi ukazi lahko luči vklopite ali izklopite, prilagajate intenzivnost svetlobe, spremenite barvo in nastavite svetlobne prizore po meri.

Samodejno upravljanje svetil z urniki

Uporabite samodejno upravljanje svetil, ki ustreza vašim dnevnim in tedenskim rutinam. Načrtujte vklop svetil ob trenutku, ko prispete domov, in jih ugasnite, ko jih ne potrebujete.

Prednastavljanje funkcij za dobro počutje

V aplikaciji WiZ uporabite prednastavljene funkcije za dobro počutje ter uživajte v vzorcih osvetlitve, ki kar najbolje ustrezajo vašemu dnevnemu cirkadianemu ritmu. WiZ vam bo zagotovil močno dnevno svetlobo, kadar potrebujete poživitev in zbranost, ter nato neopazno prešel v nežno toplo belo svetlobo, ki vam bo pomagala pri sprostitvi in boljšem spancu.

Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini

Izberite iz širokega nabora poživljajoče hladno bele ali nežne toplo bele, ali pa preprosto izberite med prednastavljenimi načini, kot sta Zbranost in Sprostitev, da ustvarite najboljše vzdušje za svoje dejavnosti.

Milijoni barv in dinamični načini osvetlitve

Izberite iz palete milijonov barv, da v svojem domu ustvarite neverjetno vzdušje. Uživajte v prefinjenih razlikah, ki zaradi dinamičnih svetlobnih učinkov zasijejo v vašem okolju

Prilagojene scene

Pomešajte različne načine barvne in bele svetlobe, da ustvarite popolno vzdušje svetlobe za svoj trenutek dneva. Shranite ga in ga kadar koli priključite z aplikacijo, WiZmote ali glasom.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: A67
- Vtičnica: E27
- Tehnologija: Pametna sijalka Wi-Fi
- Vrsta stekla: Motno
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Samo s posameznimi zatemnilnimi stikali

Dimenzije sijalke

- Višina: 14,2 cm
- Teža: 0,108 kg
- Širina: 7,7 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 90
- Barvna temperatura: 2200–6500 K
- Svetla barva kategorije: Barvna
- Nazivni svetlobni tok: 1521 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 110 mA
- Učinkovitost: 117 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514372542
- EOC: 871951437254200
- Ime izdelka: PHI WFB 100W A67 E27 922-65 RGB 1PF/6

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.55
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 13 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 100 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): E

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 14,2 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 1521 lm
- Nazivna moč: 13 W

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1901115

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514372542
- Neto teža: 0,08 kg
- Bruto teža: 0,12 kg
- Višina: 18,5 cm
- Dolžina: 8,5 cm
- Širina: 8,5 cm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.156

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com