

# PHILIPS

## Namizna svetilka Donutclip

Namizne svetilke

4000 K

Rožnata

Možnost zatemnitve



8719514396876



## Prijetna svetloba LED, ki je prijazna do oči.

Pritrdilna lučka za branje z vgrajeno litijevo baterijo za večje udobje

### Vrhunska kakovost

- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

### Upravljanje

- Zatemnitev po korakih

# Značilnosti

## Udobje oči

Nizka kakovost svetlobe lahko utruja oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv

in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost

in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

## Zatemnitev po korakih

V paleti različnih zatemnitev izberite tisto, ki bo ustrezala trenutnemu vzdušju.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

## Zasnova in izdelava

- Barva: Rožnata
- Material: Kovina, Plastika

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

## Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 90

## Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Domača pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Namizne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve

## Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 600 mA
- Učinkovitost: 76 lm/W

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,25 kg
- Višina: 38 cm
- Dolžina: 9,9 cm
- Širina: 29 cm

## Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

## Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 175
- Barva svetlobe: 4000
- Omrežno napajanje: 5 V
- Nosilec, možnost zatemnitve: Stopenjsko zatemnjevanje – ne uporabljajte z zatemnilnim stikalom
- LED: Da
- Moč priložene sijalke: 3
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred III

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514396876
- Neto teža: 0,25 kg
- Bruto teža: 0,38 kg
- Višina: 18 cm
- Dolžina: 6,5 cm
- Širina: 17 cm



Datum izdaje: 2025-02-14  
Različica: 0.376

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)