

PHILIPS

Prenosna svetilka za
osvetlitev ogledala

Prenosne svetilke

5000/4000/3000K

Bela

Možnost zatemnitve

8719514420472



Prijetna svetloba LED, ki je prijazna do oči

Po zaslugi robustne zasnove in optimalne zmogljivosti je namizna svetilka Philips LED Performance popolno svetilo, ki s svojo prijetno in očem prijazno svetlobo izboljša kakovost in svetlost vsakega prostora v domu.

Svetlobni učinek

- Spreminjanje barv SceneSwitch

Vrhunska kakovost

- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

Upravljanje

- Zatemnitev po korakih

Značilnosti

Spreminjanje barv SceneSwitch

Spreminjanje barv SceneSwitch vam omogoča nastavitve splošnega vzdušja v bivalnem delu vašega doma. Ohranite koncentracijo s hladno dnevno svetlobo, bodite učinkovitejši s hladno belo svetlobo ali se umirite in sprostiti s toplo belo svetlobo. Uporabniki lahko torej luči v svojem domu upravljajo v skladu z dnevnimi dejavnostmi.

Udobje oči

Nizka kakovost svetlobe lahko utruja oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za

udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

Zatemnitev po korakih

V paleti različnih zatemnitev izberite tisto, ki bo ustrezala trenutnemu vzdušju.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 95

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica
- Slog: Sodobno
- Tip: Prenosne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 900 mA
- Učinkovitost: 17 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,74 kg
- Višina: 28,2 cm
- Dolžina: 19,5 cm
- Širina: 8,8 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 80
- Barva svetlobe: 5000/4000/3000
- Omrežno napajanje: 5 V
- Nosilec, možnost zatemnitve: Stopenjsko zatemnjevanje – ne uporabljajte z zatemnilnim stikalom
- LED: Da
- Moč priložene sijalke: 4.5
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred III

8719514420472

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514420472
- Neto teža: 0,74 kg
- Bruto teža: 1,14 kg
- Višina: 31,7 cm
- Dolžina: 9,8 cm
- Širina: 22,5 cm



Datum izdaje: 2024-11-22
Različica: 0.517

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com