

PHILIPS

Stropna svetilka
Mauve 6 W

Stropne svetilke

2700 K

Bela

Senzor



8719514431805



Senzor gibanja za priročno uporabo in dodaten prihranek energije

Uporaba je bolj priročna, prihranek energije pa večji. Philipsovo stropno svetilko LED s senzorjem gibanja lahko preprosto vklopite in izklopite s senzorjem, kar pomeni, da lahko v prostore vstopate in iz njih izstopate, ne da bi ob tem morali tipati za stikalom. Z velikim dosegom zaznavanja in tehnologijo LED, ki se vklopi takoj, so luči v vašem domu vklopljene izključno takrat, ko jih potrebujete.

Preprosta uporaba

- Z vgrajenim samodejnim senzorjem gibanja se svetilo samodejno vklopi, ko se nekdo sprehodi mimo.
- Enostavna namestitvev

Trpežnost

- Varčevanje z energijo

Značilnosti

Vgrajen senzor gibanja Enostavna namestitvev

Nič več težav pri namestitvi. Svetilko varno pritrdite ali obesite na steno ali

strop, jo priključite in že je pripravljena, da sveti.

Varčevanje z energijo

Prihranek energije se bo poznal na vašem računu, dobro pa vpliva tudi na okolje.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Garaža
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Senzor

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 45 mA
- Učinkovitost: 100 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,26 kg
- Višina: 7,2 cm
- Dolžina: 25 cm
- Širina: 25 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 250 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 600
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Moč priložene sijalke: 6
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514431805
- Neto teža: 0,26 kg
- Bruto teža: 0,49 kg
- Višina: 27,2 cm
- Dolžina: 8,2 cm
- Širina: 27,2 cm
- Številka materiala (12NC): 929003195401



Datum izdaje: 2024-09-07
Različica: 0.249

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com