

# PHILIPS

Sijalka 18,5 W (enak.  
150 W) A80 E27

Smart LED

Barvna

Plastika

Preprosto priključite in  
uporabljajte

Upravljanje z aplikacijo WiZ ali  
glasom



8719514437319



## Barvna svetloba za vsako razpoloženje

S pametno barvno LED-sijalko Philips z visoko svetilnostjo, ki je primerna za vsa standardna svetila in nosilce, lahko doma ustvarite barvno svetlobo. Sijalka je povezana s tehnologijo WiZ. Uporabite jo z obstoječim omrežjem Wi-Fi in jo upravljajte z aplikacijo WiZ ali svojim glasom.

### Enostavna namestitev

- Enostavno priključite in uporabljajte

### Pametno upravljanje

- Upravljajte kjerkoli z vašim pametnim telefonom
- Svetila upravljajte prostoročno z glasom

### Pametne funkcije

- Samodejno upravljanje svetil z urniki

### Načini osvetlitve

- Milijoni barv in dinamični načini osvetlitve
- Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini
- Prilagodite svetlobne prizore s prednastavljenimi dinamičnimi svetlobnimi načini
- Osvetlite svoj dom z močnejšo svetlobo

# Značilnosti

## Enostavno priključite in uporabljajte



WiZ deluje z obstoječim brezžičnim usmerjevalnikom, tako da ne potrebujete dodatnega prehoda. Priključite novo svetilo, prenesite aplikacijo WiZ in že ste pripravljeni na uporabo.

## Svetila upravljajte kjerkoli



S pametnim telefonom upravljajte svetila WiZ od koder koli. Ni vam treba skrbeti, če ste pred odhodom od doma pustili luči prižgane. Aplikacija WiZ je na voljo za iOS in Android.

## Svetila upravljajte prostoročno z glasom



Če omogočite integracijo s pomočnikom Google oziroma Alexa ali dodate bližnjico za Siri, lahko svetila upravljate kar s svojim glasom.

## Samodejno upravljanje svetil z urniki

Uporabite samodejno upravljanje svetil, ki ustreza vašim dnevnim in tedenskim rutinam. Načrtujte vklop svetil ob trenutku, ko prispete domov, in jih ugasnite, ko jih ne potrebujete.

## Milijoni barv in dinamični načini osvetlitve



Izberite iz palete milijonov barv, da v svojem domu ustvarite neverjetno vzdušje. Uživate v prefinjenih razlikah, ki zaradi dinamičnih svetlobnih učinkov zasijejo v vašem okolju.

## Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini



Izbirajte iz širokega nabora odtenkov od poživljajoče hladno bele do nežne toplo bele ali pa izberite enega od prednastavljenih načinov, kot sta Zbranost in Sprostitev, ter ustvarite najboljše vzdušje za svoje dejavnosti.

## Prilagojeni svetlobni prizori



Pomešajte različne načine barvne in bele svetlobe, da ustvarite popolno vzdušje svetlobe za svoj trenutek dneva. Shranite ga in ga kadar koli priključite z aplikacijo, na daljavo ali z glasom.

## Močnejša svetloba



Ta sijalka z visoko svetilnostjo bo razsvetlila vaš dom. Sijalka zagotavlja dovolj močno svetlobo, da se lahko lažje posvetite svojim opravilom ali dejavnostim za sprostitev, primerna pa je tudi za velike prostore z visokim stropom.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: A80
- Vtičnica: E27
- Tehnologija: Pametna sijalka Wi-Fi
- Vrsta stekla: Motno
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Brežžična zatemnitev

## Dimenzije sijalke

- Višina: 16,3 cm
- Teža: 0,3 kg
- Širina: 8,3 cm

## Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

## Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 90
- Barvna temperatura: 2200-6500 (RGB) K
- Svetla barva kategorije: Barvna
- Nazivni svetlobni tok: 2452 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba

## Razno

- Udobje oči: Da

## Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 140 mA
- Učinkovitost: 132 lm/W

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Ime izdelka: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

## Poraba energije

- Koefficient moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 18,5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 150 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): E

## Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 16,3 cm

## Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 2452 lm
- Nazivna moč: 18.5 W

## Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

## Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1901103
- Referenca za merjenje toka: Sphere

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514437319
- Neto teža: 0,22 kg
- Bruto teža: 0,31 kg
- Višina: 21,6 cm
- Dolžina: 10,5 cm
- Širina: 10,7 cm



Datum izdaje: 2025-04-13  
Različica: 0.195

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)