

PHILIPS

Podolgovata prozorna
sijalka z žarilno nitko 12 W
S26 E14

LED

2700 K

110 lm

15000h



8719514441415



Popolnoma edinstvena sijalka

Philipsove LED-sijalke oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovano idealno nadomešča jasne sijalke z žarilno nitko.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Preprosta LED-sijalka za vsakdanjo uporabo

Značilnosti

Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Preprosta LED-sijalka za vsakdanjo uporabo

Philipsove LED-sijalke za vsakdanjo uporabo so popolne sijalke za osnovne potrebe osvetlitve. Zagotavljajo čudovito svetlobo in zanesljivo delovanje, ki ga pričakujete od Philips LED-sijalke, po dostopni ceni.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: S26
- Vtičnica: E14
- Vrsta stekla: Prozorna
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne

Dimenzije sijalke

- Višina: 6,1 cm
- Širina: 2,6 cm

Zasnova in izdelava

- Material: Steklo

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 270 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 110 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 110 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514441415
- EOC: 871951444141500
- Ime izdelka: LED classic 12W T25S E14 CL ND SRT6

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.4
- Napetost: 230 V
- Moč: 1 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 12 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): E

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 6,1 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1031263

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514441415
- Neto teža: 0,01 kg
- Bruto teža: 0,02 kg
- Višina: 14,7 cm
- Dolžina: 3 cm
- Širina: 7,5 cm



Datum izdaje: 2024-12-10
Različica: 0.291

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com