

PHILIPS

Reflektor 50 W
PAR16 GU10 x 6

LED

2700 K

355 lm

15000h



8719514452527



Topla bela svetloba, brez kompromisov v kakovosti

Znane oblike, ki so vam všeč. Izrabljajo približno 85 % manj energije kot klasične sijalke, kar omogoča najnovejša varčna tehnologija LED, in jih lahko uporabljate desetkrat dlje.

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri halogenskih reflektorjih

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za poudarjeno osvetlitev
- Idealno za splošno osvetlitev prostora

Značilnosti

Nadomešča halogenske reflektorje



LED-reflektor čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij poskrbi za moderno osvetlitev. Je idealna okolju prijazna zamenjava za standardne halogenske reflektorje.

Idealno za poudarjeno osvetlitev



Ta LED-reflektor, ki poskrbi za moderno osvetlitev s tradicionalnim snopom širokega kota (36 stopinj), je primeren za poudarjeno in splošno osvetlitev. Primeren je za vgradne in stropne svetilke ter tako popolna izbira

za kuhinje, kuhinjske otoke, dnevne sobe in jedilnice.

Idealno za splošno osvetlitev



Philipsove standarde LED-sijalke za vse potrebe zagotavljajo sodobno in idealno splošno osvetlitev prostorov.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Usmerjena reflektorska
- Vtičnica: GU10
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Glass

Dimenzije sijalke

- Višina: 5,4 cm
- Širina: 5 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 36 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 355 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 77 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514452527
- EOC: 871951445252700
- Ime izdelka: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 6CT/4 EC

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 4,6 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 50 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): F

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 5,4 cm

Nazivne vrednosti

- Nazivna najvišja intenzivnost: 700 cd

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 387358

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514452527
- Neto teža: 0,3 kg
- Bruto teža: 0,35 kg
- Višina: 11,5 cm
- Dolžina: 5,3 cm
- Širina: 17,1 cm



Datum izdaje: 2025-04-04
Različica: 0.387

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com