

PHILIPS

Vgradna svetilka Diamond
Cut 3,5 W 95 mm

Vgradne svetilke

3000 K

Bela

8719514453142



Vrhunska svetloba in slog

Philipsova navzdol usmerjena svetilka LED je čudovitega videza, ne glede na to, ali je vklopljena ali izklopljena, in je popoln dodatek notranji opremi vašega doma, ki oddaja očem prijazno svetlobo.

Preprosta uporaba

- Enostavna namestitev, ki ne zahteva ožičenja.

Varnost

- Brez škodljivega sevanja UV

Material in končna obdelava

- Visokokakovosten kovinski material

Značilnosti


Enostavna namestitvev

Brez škodljivega sevanja UV

Izdelek je zasnovan tako, da prepreči morebitno škodljivo sevanje UV.

Visokokakovosten kovinski material

Trajen in privlačen kovinski material z vzdržljivo končno obdelavo.



Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Okrogla

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Plastika

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 25 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Skladnost barv: 5 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Vgradne svetilke
- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 36 mA
- Učinkovitost: 85 lm/W

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.45

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,083 kg
- Dolžina odprtine za izrez: 6.8-8.0 cm
- Širina odprtine za izrez: 6.8-8.0 cm
- Višina: 4,95 cm
- Dolžina: 9,5 cm
- Dolžina vgradnega dela: 0,2 cm
- Širina: 9,5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 1 leto

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 25.000 h
- Premer: 95 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 300
- Barva svetlobe: 3000
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Moč priložene sijalke: 3.5

- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514453142
- Neto teža: 0,08 kg
- Bruto teža: 0,11 kg
- Višina: 10,8 cm
- Dolžina: 5,6 cm
- Širina: 10,8 cm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.268

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com