

# PHILIPS

Podolgovata 40 W  
P45 E14 x 6

LED

2700 K

470 lm

15000h



8719514459519



## Vrhunska sijalka LED za dom

Vrhunska sijalka LED omogoča splošno razsvetljavo doma za dnevne aktivnosti. Takoj boste prihranili pri energetskih stroških ter zmanjšali pogostost menjave sijalk in pri tem ohranili kakovost razsvetljave.

### Visokokakovostna svetloba

- Brez vidnega migetanja

### Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri podolgovatih sijalkah z žarilno nitko

### Izberite sonaravno rešitev

- Sijalke z dolgo življenjsko dobo do 15 let

# Značilnosti

## Brez vidnega migetanja

Ko luč utripa v hitrem zaporedju, je to lahko naporno za oči, povzroči glavobol in celo sproži napad pri ljudeh s fotosenzitivno epilepsijo. To je neprijetno in nepotrebno. LED-svetilke lahko utripajo zaradi hitrega odziva na tok pogonske enote. Toda ker so LED-svetilke Philips zasnovane tako, da so razlike v izhodnem toku pogonske enote minimalne, odpravljajo dejavnike, ki povzročajo utripanje. Zato ga sploh ne boste opazili.

## Podobna oblika in velikost kot pri podolgovatih sijalkah z žarilno nitko

Standardna podolgovata LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij poskrbi za moderno in energijsko varčno osvetlitev. Je idealna okolju prijazna zamenjava za standardne podolgovate sijalke z žarilno nitko.

## Ocenjena povprečna življenjska doba je 15.000 ur



Z življenjsko dobo sijalk do 15.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 15 let.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena okrogla
- Vtičnica: E14
- Vrsta stekla: Motno
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne

## Dimenzije sijalke

- Višina: 8,8 cm
- Širina: 4,5 cm

## Zasnova in izdelava

- Material: Plastika

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K

## Razno

- Udobje oči: Ne

## Druge značilnosti

- Učinkovitost: 95 lm/W

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514459519
- EOC: 871951445951900
- Ime izdelka: LED 40W P45 E14 WW FR ND 6CT/4 EC

## Poraba energije

- Koeficient moči: 0,51
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 4,9 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): F

## Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 8,8 cm

#### Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1131451

#### Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514459519
- Neto teža: 0,12 kg
- Bruto teža: 0,18 kg
- Višina: 9,6 cm
- Dolžina: 9,8 cm
- Širina: 12,8 cm



Datum izdaje: 2024-11-22  
Različica: 0.363

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)