

PHILIPS

Ultra učinkovita vgradna
svetilka Diamond Cut 2,2
W 105 mm

Ultra učinkovita

4000 K

Bela

8719514494626



Vrhunska svetloba in slog

Philips je razvil ultra učinkovito navzdol usmerjeno svetilko, ki temelji na novi tehnologiji za zmanjšanje emisij ogljika, odpadnih materialov in porabe energije. Zahvaljujoč njeni neverjetni življenjski dobi 50.000 ur zdrži več kot 3-krat dlje od enakovrednih Philipsovih navzdol usmerjenih svetilk LED, pri tem pa porabi kar 50 % manj energije. Ravno to, kar je potrebno za bolj trajnosten planet.

Varčne svetlobne rešitve

- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Svetlobni učinek

- Visokokakovosten razpršilnik Mehka svetloba z enakomerno porazdelitvijo

Material in končna obdelava

- Visokokakovosten kovinski material


Značilnosti

5-letna garancija za sistem LED




Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Visokokakovosten razpršilnik Mehka svetloba z enakomerno porazdelitvijo



Ta visokokakovosten razpršilnik mehko svetlobo enakomerno razporedi po vaših prostorih.

Visokokakovosten kovinski material



Trajen in privlačen kovinski material z vzdržljivo končno obdelavo.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Okrogla

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 51 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 25.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Skladnost barv: 5 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Vgradne svetilke
- Udobje oči: Da
- LED Innovations: UltraEfficient

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 25 mA
- Učinkovitost: 180 lm/W

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.35

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,099 kg
- Dolžina odprtine za izrez: 8.0-9.0 cm
- Širina odprtine za izrez: 8.0-9.0 cm
- Višina: 4,95 cm
- Dolžina: 10,5 cm
- Dolžina vgradnega dela: 0,2 cm
- Širina: 10,5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 50.000 h
- Premer: 105 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 400
- Barva svetlobe: 4000
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Moč priložene sijalke: 2.2
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II



Datum izdaje: 2025-03-13
Različica: 0.300

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com