

PHILIPS

Navzdol
usmerjena svetilka

Funkcionalno

Navzdol usmerjena svetilka
Meson s prepleteno optiko

Manj bleščanja

Več udobja

Bela



8720169173484



Prijetna svetloba LED, ki je prijazna do oči

Osvetlite svoj prostor z navzdol usmerjeno svetilko LED Philips EyeComfort, ki zagotavlja prijeten svetlobni vir in udobje za vaše oči.

Preprosta uporaba

- Gre za nevpadljiva in diskretna svetila, ki so primerna za sobe z nizkimi stropi.

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Visokokakovostna svetilka LED, ki deluje desetletja

- Manj bleščanja. Več udobja.

Značilnosti

Primerno za nizke stropetanka oblika

Dolga življenjska doba do 15.000 ur
Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

EyeComfort s prepleteno optiko

Tehnologija prepletene optike izboljša splošno izkušnjo osvetlitve v vašem vsakodnevnem življenju. Tehnologija mikro leč z vzorci 3D za lažjo razpršitev svetlobe zagotavlja enakomerno porazdelitev svetlobe za vidno

zmanjšanje bleščanja. Ta osvetlitev ne zagotavlja samo mehke in enakomerne svetlobe, ki očem nudi več udobja, vendar tudi jasno prerazporedi svetlobo in ustvari manj bleščečo svetlobo v osvetljenem prostoru.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Plastika

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 7.500

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 100 stopinj
- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 114 mA
- Učinkovitost: 77 lm/W

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,125 kg
- Dolžina odprtine za izrez: 15 cm
- Širina odprtine za izrez: 15 cm
- Višina: 3,5 cm
- Dolžina: 16,5 cm
- Dolžina vgradnega dela: 11,7 cm
- Širina: 16,5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 1 leto

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 165 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1280
- Barva svetlobe: 4000 K
- Omrežno napajanje: 220–240 V
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Moč priložene sijalke: 16.5
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169173484
- Neto teža: 0,13 kg
- Bruto teža: 0,16 kg
- Višina: 16,6 cm
- Dolžina: 4,2 cm
- Širina: 17,6 cm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.319

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com