

PHILIPS

Podolgovata prozorna
sijalka z žarilno nitko 40 W
P45 E27

Ultra učinkovita

4000 K

485 lm

50000h



8720169188259



Močna LED-osvetlitev z vrhunsko svetlobo

Philipsova okrogla svetilka LED omogoča splošno razsvetljavo doma za dnevne aktivnosti. Takoj boste prihranili pri energetskih stroških ter zmanjšali pogostost menjave sijalk in pri tem ohranili kakovost razsvetljave.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Izberite sonaravno rešitev

- Boljše za vašo denarnico in naš planet
- Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let

Značilnosti

Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se

vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Prihranite do 90 % energije

Tehnologija LED porabi do 90 % manj energije v primerjavi s standardnimi sijalkami. Strošek nakupa se vam tako kmalu povrne, poleg tega pa vsako leto prihranite kar nekaj denarja. Hkrati tako pomagata tudi pri varovanju okolja.

Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let

Z življenjsko dobo sijalk do 50.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjavati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni svetlobni rešitvi tudi več kot 50 let.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena okrogla
- Vtičnica: E27
- Vrsta stekla: Prozorna
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne

Dimenzije sijalke

- Višina: 7,8 cm
- Širina: 4,5 cm

Zasnova in izdelava

- Material: Steklo

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 50.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K
- Nazivni svetlobni tok: 485 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 840 | CCT of 4000K

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 210 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169188259
- EOC: 872016918825900
- Ime izdelka: LED CLA 40W P45 E27 4000K CL UE SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.4
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč: 2,3 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): A

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 7,8 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1442637

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169188259
- Neto teža: 0,02 kg
- Bruto teža: 0,04 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2024-11-22
Različica: 0.432

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com