

PHILIPS

Podolgovata sijalka
40 W C37 E14, 3-krat

Smart LED

Barvna pametna sijalka

Do 470 lumnov

Preprosto priključite in
uporabljajte

Upravljanje z aplikacijo ali
glasom



8720169210318



Pametna svetila za vsakodnevno življenje

S podolgovato pametno sijalko Philips Smart LED E14 za vznožke Candelabra, ki zagotavlja nastavljivo pametno osvetlitev, lahko ustvarite poljuben odtenek tople ali hladne bele svetlobe. Sijalka je povezana s tehnologijo WiZ. Uporabite jo z obstoječim omrežjem Wi-Fi in jo upravljajte z aplikacijo WiZ ali svojim glasom.

Enostavna namestitev

- Enostavno priključite in uporabljajte

Pametno upravljanje

- Upravljajte kjerkoli z vašim pametnim telefonom
- Svetila upravljajte prostoročno z glasom

Pametne funkcije

- Prednastavljanje funkcij za dobro počutje
- Samodejno upravljanje svetil z urniki

Načini osvetlitve

- Milijoni barv in dinamični načini osvetlitve
- Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini

Značilnosti

Enostavno priključite in uporabljajte



WiZ deluje z obstoječim brezžičnim usmerjevalnikom, tako da ne potrebujete dodatnega prehoda. Priključite novo svetilo, prenesite aplikacijo WiZ in že ste pripravljeni na uporabo.

Svetila upravljajte kjerkoli



S pametnim telefonom upravljajte svetila WiZ od koder koli. Ni vam treba skrbeti, če ste pred odhodom od doma pustili luči prižgane. Aplikacija WiZ je na voljo za iOS in Android.

Svetila upravljajte prostoročno z glasom



Če omogočite integracijo s pomočnikom Google oziroma Alexa ali dodate bližnjico za Siri, lahko svetila upravljate kar s svojim glasom.

Prednastavljanje funkcij za dobro počutje

V aplikaciji WiZ uporabite prednastavljene funkcije za dobro počutje ter uživajte v vzorcih osvetlitve, ki kar najbolj ustrezajo vašemu dnevnu cirkadianemu ritmu. WiZ vam bo zagotovil močno dnevno svetlobo, kadar potrebujete poživitev in zbranost, ter nato neopazno prešel v nežno toplo belo svetlobo, ki vam bo pomagala pri sprostitvi in boljšem spancu.

Samodejno upravljanje svetil z urniki

Uporabite samodejno upravljanje svetil, ki ustreza vašim dnevnim in tedenskim rutinam. Načrtujte vklop svetil ob trenutku, ko prispete domov, in jih ugasnite, ko jih ne potrebujete.

Milijoni barv in dinamični načini osvetlitve



Izberite iz palete milijonov barv, da v svojem domu ustvarite neverjetno vzdušje. Uživajte v prefinjenih razlikah, ki zaradi dinamičnih svetlobnih učinkov zasijejo v vašem okolju.

Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini



Izbirajte iz širokega nabora odtenkov od poživljajoče hladno bele do nežne tople bele ali pa izberite enega od prednastavljenih načinov, kot sta Zbranost in Sprostitev, ter ustvarite najboljše vzdušje za svoje dejavnosti.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: C37
- Vtičnica: E14
- Tehnologija: Pametna sijalka Wi-Fi
- Vrsta stekla: Motno
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Brežžična zatemnitev

Dimenzije sijalke

- Višina: 11,6 cm
- Teža: 0,135 kg
- Širina: 3,9 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 90
- Barvna temperatura: 2200–6500 K
- Svetla barva kategorije: Barvna
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 40 mA
- Učinkovitost: 95 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169210318
- EOC: 872016921031800
- Ime izdelka: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 3CT6

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.51
- Napetost: 220–240 V
- Moč: 4,9 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 11,6 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Nazivna moč: 4.9 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1877837
- Referenca za merjenje toka: Sphere

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169210318
- Neto teža: 0,14 kg
- Bruto teža: 0,22 kg
- Višina: 15,5 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 14 cm



Datum izdaje: 2025-04-13
Različica: 0.329

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com