

PHILIPS

Sijalka 100 W A60
E27

LED

2700 K

1521 lm

15000h



8720169253216



Vrhunska sijalka LED za dom

Vrhunska sijalka LED omogoča splošno razsvetljavo doma za dnevne aktivnosti. Takoj boste prihranili pri energetskih stroških ter zmanjšali pogostost menjave sijalk in pri tem ohranili kakovost razsvetljave.

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

Izberite sonaravno rešitev

- Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži.
- Ne vsebuje živega srebra

Značilnosti

Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko



Energijsko varčna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij je idealna okolju prijazna zamenjava za tradicionalno sijalko z žarilno nitko.

Brez UV ali IR

Svetlobni žarek nima infrardeče svetlobe, kar pomeni, da ne oddaja toplote, brez ultravijolične svetlobe pa tkanina in predmeti pod to svetlobo ne zbledijo.

Ne vsebuje živega srebra



Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Vrsta stekla: Motno
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne

Dimenzije sijalke

- Višina: 12 cm
- Širina: 6 cm

Zasnova in izdelava

- Material: Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 180 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 1521 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Udobje oči: Ne

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 117 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169253216
- EOC: 872016925321600
- Ime izdelka: LED 100W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.54
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč: 13 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 100 W

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 12 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169253216
- Neto teža: 0,05 kg
- Bruto teža: 0,06 kg
- Višina: 14,9 cm
- Dolžina: 6,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-01-23
Različica: 0.329

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com