

PHILIPS

Ventilatorska stropna
svetilka Atlas 35+28 W

Stropne ventilatorske
svetilke

2700/5500/4000K

nikelj

Daljinski upravljalnik



8720169279148



En nosilec. Vaše stikalo. Tri nastavitve svetlobe.

Philipsova prilagodljiva stropna LED-svetilka z ventilatorjem združuje svetlobo po vaših željah s prijetnim pišem, vključuje pa tudi daljinski upravljalnik. S svojimi prozornimi lopaticami, ki se zložijo in skrijejo, ko jih ne uporabljate, in tremi nastavitvami svetlobe SceneSwitch bo ta svetilka ustvarila popolno vzdušje v katerem koli prostoru.

Preprosta uporaba

- Zložljivi stropni ventilator s prozornimi lopaticami
- Enostavna namestitve, varna uporaba
- Zmogljivo, zanesljivo delovanje
- Zagotovite si celoletno uporabo
- Uživate v prijetnem pihljanju
- Priročni časovniki

Ambientalni svetlobni učinek

- Svetla, a prijetna stropna svetilka

Vrhunska kakovost

- Tiho delovanje motorja

Značilnosti

Zložljivi stropni ventilator s prozornimi lopaticami

Poslovite se od sence vrtečih se lopatic na stropu: ta ventilator ima prozorne lopatice, ki se lahko zložijo v svetilo in skrijejo, ko jih ne uporabljate.

Enostavna namestitve, varna uporaba

Philipsova zložljiva stropna ventilatorska svetilka LED je prestala stroge varnostne teste, ima vijake, odporne proti padcem, robustno zasnovo in druge pomembne varnostne funkcije.

Zmogljivo, zanesljivo delovanje

Stropna ventilatorska svetilka LED Philips je zasnovana tako, da zagotavlja močno kroženje zraka in dolgotrajno zanesljivost. Zasnova s širokimi lopaticami omogoča veliko pokritost volumna, da se zagotovi največji pretok zraka za hlajenje.

Zagotovite si celoletno uporabo

Po zaslugi poletnega in zimskega načina delovanja lahko v vsakem trenutku uporabite najprimernejše nastavitve za kroženje zraka v prostoru.

Uživajte v prijetnem pihljanju

Zagotovite si morsko sapico v katerem koli prostoru v hiši s funkcijo Natural Breeze, ki omogoča dinamične nastavitve hitrosti ventilatorja.

Priročni časovniki

Nastavite lahko dva različna časovnika, ki po določenem času izklopita vaše svetilo, in to z daljinskim upravljalnikom.

Svetla, a prijetna stropna svetilka

Philipsova stropna ventilatorska svetilka LED oddaja močno, a hkrati prijetno svetlobo, ki jo lahko upravljate s priloženim daljinskim upravljalnikom ali stenskim stikalom.

Tiho delovanje motorja

Philipsova stropna ventilatorska svetilka LED ima tih motor, ki omogoča kroženje zraka v prostoru brez glasnega brnenja.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: nikelj
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Da

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne ventilatorske svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Daljinski upravljalnik

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 290 mA
- Učinkovitost: 128 lm/W

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.9

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 5,75 kg
- Višina: 42 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 485 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 4500
- Barva svetlobe: 2700/5500/4000
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169279148
- Neto teža: 5,75 kg
- Bruto teža: 7,86 kg
- Višina: 28,5 cm
- Dolžina: 54,8 cm
- Širina: 54,8 cm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.217

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com