

# PHILIPS

Svetlobni trak 5 m  
RGB

Svetlobni trakovi

RGB

Bela

Možnost zatemnitve; RGB

8720169309869



## Vrhunska svetloba in slog

Spremenite osvetlitev tako, da bo ustrezala vašim potrebam.

### Ambientalni svetlobni učinek

- Način ambientalne svetlobe

# Značilnosti

## Način ambientalne svetlobe

Ustvarite prijetno in intimno vzdušje z načinom ambientalne svetlobe.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

## Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Stikalo za vklop/izklop na kablu: Ne
- Napajalni adapter je priložen: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Da

## Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 120 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): -
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

## Svetlobna veriga/svetlobni trak

- Možnost razširitev: Ne

## Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Hodnik
- Slog: Sodobno
- Tip: Svetlobni trakovi
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, 16 mil. barv

## Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 70 mA

## Poraba energije

- Koeficient moči: 0.78

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,24 kg
- Višina: 0,15 cm
- Dolžina: 500 cm
- Širina: 1 cm

## Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

## Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 20.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: -
- Barva svetlobe: RGB
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169309869
- Neto teža: 0,24 kg
- Bruto teža: 0,33 kg
- Višina: 20,7 cm
- Dolžina: 16,6 cm
- Širina: 6,6 cm
- Številka materiala (12NC): 929004121001



Datum izdaje: 2024-09-19  
Različica: 0.98

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)