

# PHILIPS

Prozorna okrogla sijalka z  
žarilno nitko 40 W P45  
E14

Ultra učinkovita

4000 K

485 lm

50000h



8720169310759



## Sijalka UltraEfficient, naša energijsko najučinkovitejša sijalka LED doslej

Sijalka LED Philips zagotavlja rešitev za splošno razsvetljavo pri vsakodnevni aktivnosti v zaprtih prostorih. Takoj boste prihranili pri stroških energije in zmanjšali pogostost zamenjave sijalk, ne da bi pri tem ogrozili kakovost vaše razsvetljave.

### Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

### Izberite sonaravno rešitev

- Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let
- Prihrani več kot 60 % energije (sijalka)

# Značilnosti

## Izdelano za udobje vaših oči



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

## Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let



Z življenjsko dobo sijalk do 50.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjavati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni svetlobni rešitvi tudi več kot 50 let.

## Prihrani več kot 60 % energije (sijalka)



Uživajte v varčnosti sijalk LED, ne da bi pri tem morali žrtvovati kakovost svetlobe. Takoj prihranite več kot 60 % energije v primerjavi s standardnimi Philipsovimi sijalkami LED.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena okrogla
- Vtičnica: E14
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Glass

## Dimenzije sijalke

- Višina: 8 cm
- Širina: 4,5 cm

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 50.000 h

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 300 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K
- Nazivni svetlobni tok: 485 lm

## Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

## Druge značilnosti

- Učinkovitost: 210 lm/W

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169310759
- EOC: 872016931075900
- Ime izdelka: LED CLA 40W P45 E14 4000K CL UE SRT4

#### Poraba energije

- Koefficient moči: 0.4
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč: 2,3 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): A

#### Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 8 cm

#### Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1881208

#### Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169310759
- Neto teža: 0,02 kg
- Bruto teža: 0,03 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-04-02  
Različica: 0.259

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)