

PHILIPS

Motna podolgovata sijalka z
žarilno nitko UltraEfficient
40 W P45 E14

Ultra učinkovita

2700 K

485 lm

50000h



8720169310834



Sijalka UltraEfficient, naša energijsko najučinkovitejša sijalka LED doslej

Philipsove sijalke LED oddajajo lepo, toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo takojšnje, znatne prihranke pri energiji. Ker ima čisto in elegantno obliko, je ta sijalka popolna zamenjava za vaše motne tradicionalne sijalke.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Izberite sonaravno rešitev

- Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let
- Uživate v varčnosti sijalk LED, ne da bi pri tem morali žrtvovati kakovost svetlobe. Takoj prihranite več kot 60 % energije v primerjavi s standardnimi Philipsovimi sijalkami LED.

Značilnosti

Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Prihrani več kot 60 % energije v primerjavi s standardnimi sijalkami LED

Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let

Z življenjsko dobo sijalk do 50.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni svetlobni rešitvi tudi več kot 50 let.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena okrogla
- Vtičnica: E14
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne

Dimenzije sijalke

- Višina: 8 cm
- Širina: 4,5 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 50.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 300 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 485 lm

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 210 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169310834
- EOC: 872016931083400
- Ime izdelka: LED CLA 40W P45 E14 2700K FR UE SRT4

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.4
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč: 2,3 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): A

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 8 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1881207

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169310834
- Neto teža: 0,02 kg
- Bruto teža: 0,03 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2024-12-06
Različica: 0.203

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com