

PHILIPS

Prozorna sijalka z žarilno nitko 15 W T20 E14

LED

2700 K

135 lm

15000h



8720169336650



Vrhunska sijalka LED za dom

Vrhunska sijalka LED, ki zagotavlja rešitev za splošno razsvetljavo med dnevnimi aktivnostmi v zaprtih prostorih. Takoj boste prihranili pri stroških energije in zmanjšali pogostost zamenjave sijalk, ne da bi pri tem ogrozili kakovost vaše razsvetljave.

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri podolgovatih sijalkah z žarilno nitko

Značilnosti

Podobna oblika in velikost kot pri podolgovatih sijalkah z žarilno nitko

Standardna podolgovata LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in

tradicionalnih dimenzij poskrbi za moderno in energijsko varčno osvetlitev. Je idealna okolju prijazna

zamenjava za standardne podolgovate sijalke z žarilno nitko.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: T20
- Vtičnica: E14
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne

Dimenzije sijalke

- Višina: 5,6 cm
- Širina: 2 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 300 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 135 lm

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 90 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169336650
- EOC: 872016933665000
- Ime izdelka: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.4
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč: 1,5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 15 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 5,6 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1945452

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169336650
- Neto teža: 0,01 kg
- Bruto teža: 0,02 kg
- Višina: 12,8 cm
- Dolžina: 2,6 cm
- Širina: 6,4 cm



Datum izdaje: 2024-12-17
Različica: 0.233

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com