

# PHILIPS

Stenske svetilke  
Nissa 1,8 W

Ultra učinkovita solarna  
svetila

3000 K

Črna

Senzor; solarno; vodoodporno



8720169362086



## Dolgotrajna vrtna svetilka na sončno energijo za vse letne čase

Philips je razvil ultra učinkovito zunanje svetilko LED na sončno energijo, ki z novo tehnologijo omogoča zmanjšanje emisij ogljika, manjšo porabo materialov in manjšo porabo energije. Z neverjetno življenjsko dobo 50.000 ur zdrži več kot 5-krat dlje od enakovrednih Philipsovih zunanjih svetilk LED. Rešitev, ki jo potrebujemo za bolj trajnostno življenje.

### **Enostavna namestitev**

- Napeljava ni potrebna

### **Varčne svetlobne rešitve**

- Dolga življenjska doba do 50.000 ur

### **Vrhunska kakovost**

- Visokokakovosten material

### **Zasnovano za uporabo na prostem**

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

**Posebne značilnosti**

- Svetilka z dvojno svetlostjo

**Visokokakovostna svetloba**

- Močna bela svetloba – 3000K

# Značilnosti

## Napeljava ni potrebna



Ta svetilka se v celoti napaja s sončno energijo. Napeljava ni potrebna, kar omogoča enostavno postavljanje in prestavljanje na vrtu ali drugem zunanjem prostoru.

## Dolga življenjska doba do 50.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 50.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste doma uživali v popolnem svetlobnem vzdušju.

## Visokokakovosten material



Philipsova zunanja svetilka je izdelana iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki je odporen na korozijo in razbarvanje v vseh vremenskih pogojih.

## IP44 – odporno na vremenske pogoje




Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

## Svetilka z dvojno svetlostjo

Ustvarite prilagodljivo in privlačno vzdušje s funkcijo dvojne svetlosti. Luč se zatemni v mirovanju in se samodejno vklopi ob prisotnosti ljudi, kar zagotavlja pravo raven svetlobe, ko jo potrebujete.

## Močna bela svetloba – 3000K



Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja močno belo svetlobo s 3000 K.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Plastika

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

**Z dodatno funkcijo/nastavkom**

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Da
- Sončna energija: Da
- Osrednji predmet: Ne

**Svetlobne značilnosti**

- Kot snopa: 120 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

**Razno**

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne funkcije: Senzor, Solarne luči, Vodoodporna

**Poraba energije**

- Moč: 1,8 W

**Dimenzije in teža izdelka**

- Neto teža: 0,44 kg
- Višina: 14 cm
- Dolžina: 12 cm
- Širina: 16 cm

**Vzdrževanje**

- Garancija: 5 let

**Tehnične specifikacije**

- Življenjska doba do: 50.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 250/25
- Barva svetlobe: 3000
- Omrežno napajanje: DC 4
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred III
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne

**Dimenzije in teža embalaže**

- EAN/UPC – izdelek: 8720169362086
- Neto teža: 0,44 kg
- Bruto teža: 0,59 kg
- Višina: 18,8 cm
- Dolžina: 14,5 cm
- Širina: 15,5 cm



Datum izdaje: 2025-03-11  
Različica: 0.294

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)