

# PHILIPS


Nástenné svetidlo  
Capricorn, 5,5 W

myGarden


2700 K

Antracit

Snímač; Odolné voči vode



16456/93/16



## Svetlo vás privíta pri každom návrate domov

Oblé kupolovité exteriérové nástenné svetidlo LED Philips Capricorn v antracitovej farbe je vyrobené z odolného lisovaného hliníka a v záujme bezpečnosti je vybavené snímačom pohybu. Tento kúsok v tvare polmesiaca osvetľuje exteriéry silným, ale rozptýleným teplým bielym svetlom.

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED
- Dlhá prevádzková doba až 25 rokov
- Teplé biele svetlo
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

### Určený pre vašu záhradu

- Vrátane snímača pohybu pre viac pohodlia a pocit istoty
- IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom

# Hlavné prvky

## Úspora energie



Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

## Vysoko kvalitné osvetlenie LED




Technológia LED integrovaná v tomto svietidle Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

## Dlhá prevádzková doba



Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať. LED žiarivka použitá v tomto LED svietidle značky Philips vydrží svietiť až 25,000 hodín (čo je pri priemernom využití 3 hodiny/deň až 25 rokov pri min. 13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a výmenu žiarovky nemusíte starať a môžete si vychutnávať dokonalú atmosféru domova.

## Teplé biele svetlo




Farba svetla môže mať rôznu teplotu, ktorá sa určuje v Kelvinoch (K). Svietidlá s nízkou hodnotou Kelvinov produkujú teplé, príjemné svetlo, tie s vysokou hodnotou produkujú chladné, energickejšie svetlo. Toto svietidlo Philips prináša teplé biele svetlo na vytvorenie útulnej atmosféry.

## 5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

## Snímač pohybu je súčasťou balenia



Obsahuje snímač pohybu, ktorý vás privíta pri návrate domov alebo vás upozorní, keď niekto príde. Len čo snímač zaznamená pohyb, svietidlo sa automaticky rozsvieti.

**IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom**

Toto vonkajšie svietidlo značky Philips je špeciálne navrhnuté pre vonkajšie prostredie. Jeho odolnosť voči vode bola prísne testovaná. Úroveň IP je určená dvoma číslami: prvé hovorí o úrovni ochrany pred prachom, druhé pred vodou. Toto vonkajšie svietidlo je navrhnuté na úrovni IP44: je chránené pred špliechajúcou vodou, tento produkt

je najčastejšie používaný a ideálny na hlavné vonkajšie použitie.

## Technické údaje

### Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Hliník

### Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

### Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- 5 ročná záruka na modul LED: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: áno

### Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

### Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Snímač, Odolné voči vode

### Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,490 kg
- Výška: 21,4 cm
- Dĺžka: 21,4 cm
- Šírka: 7,8 cm

### Servis

- Záruka: 2 roky

### Technické špecifikácie

- Životnosť až: 25 000 h
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 600 lm
- Napájanie zo siete: 50 Hz
- LED: áno
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 6 W
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696131169
- Netto hmotnosť: 0,49 kg
- Brutto hmotnosť: 0,61 kg
- Výška: 22,1 cm
- Dĺžka: 8,6 cm
- Šírka: 21,6 cm



Dátum vydania:  
2025-03-14  
Verzia: 0.476

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)