

PHILIPS

Nástenné svetidlo
Arbour, 4,5 W

myGarden

2700 K

Antracit

Odolné voči vode



16459/93/16



Vychutnajte si nádherne osvetlenú záhradu


Exteriérové nástenné LED svetidlo Philips Arbour v antracitovej úprave pozostáva z kocky svetla, ktorú objíma odolný rám z tlakovo liateho hliníka. Svetidlo zaujme na prvý pohľad svojím dômyselným dizajnom a vysiela po stene smerom nahor a nadol dva silné lúče teplého bieleho svetla.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED
- Dlhá prevádzková doba až 25 rokov
- Teplé biele svetlo
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

Určený pre vašu záhradu

- IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom



Hlavné prvky

Úspora energie



Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Vysoko kvalitné osvetlenie LED




Technológia LED integrovaná v tomto svietidle Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

Dlhá prevádzková doba



Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať. LED žiarovka použitá v tomto LED svietidle značky Philips vydrží svietiť až 25,000 hodín (čo je pri priemernom využití 3 hodiny/deň až 25 rokov pri min. 13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a výmenu žiarovky nemusíte starať a môžete si vychutnávať dokonalú atmosféru domova.

Teplé biele svetlo



Farba svetla môže mať rôznu teplotu, ktorá sa určuje v Kelvinoch (K). Svietidlá s nízkou hodnotou Kelvinov produkujú teplé, príjemné svetlo, tie s vysokou hodnotou produkujú chladné, energickejšie svetlo. Toto svietidlo Philips prináša teplé biele svetlo na vytvorenie útulnej atmosféry.

5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo značky Philips je špeciálne navrhnuté pre vonkajšie prostredie. Jeho odolnosť voči vode bola prísne testovaná. Úroveň IP je určená dvoma číslami: prvé hovorí o úrovni ochrany pred prachom, druhé pred vodou. Toto vonkajšie svietidlo je navrhnuté na úrovni IP44: je chránené pred špliechajúcou vodou, tento produkt je najčastejšie používaný a ideálny na hlavné vonkajšie použitie.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Hliník

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- 5 ročná záruka na modul LED: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,525 kg
- Výška: 13 cm
- Dĺžka: 13 cm
- Šírka: 12,7 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 25 000 h
- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 35 W
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 800 lm
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: teplá biela
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- LED: áno
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 4.5 W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 4.5 W
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 2

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696131237
- Netto hmotnosť: 0,53 kg
- Brutto hmotnosť: 0,61 kg
- Výška: 14,1 cm
- Dĺžka: 13,6 cm
- Šírka: 13,6 cm



Dátum vydania:
2025-03-11
Verzia: 0.511

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com