

# PHILIPS

Stĺpové svetidlo  
Parterre, 7,5 W

myGarden

2700 K

Čierna

Odolné voči vode



16482/30/PO



## Pokochajte sa nádherne osvetlenou záhradou

Exteriérové stĺpové LED svetidlo Philips Parterre v čiernej úprave pozostáva z kocky svetla, ktorú objíma odolný rám z lisovaného hliníka. Toto dizajnové dômyselné svetidlo vrhá lúče rozptýleného teplého bieleho svetla na chodníky a otvorené vonkajšie priestranstvá.

### **Dlhodobé riešenia osvetlenia**

- Vysoko kvalitné osvetlenie LED

### **Navrhnuté na použitie vonku**

- Vysoko kvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

### **Špeciálne vlastnosti**

- Odolné voči poveternostným vplyvom

# Hlavné prvky

## Vysoko kvalitné osvetlenie LED

Žiarovka LED dodávaná s týmto svietidlom Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

## Materiály vysokej kvality

Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

## Odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti

prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri všeobecnom použití vonku.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Hliník

## Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno

## Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stĺpové svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1,855 kg
- Výška: 77 cm
- Dĺžka: 10 cm
- Šírka: 10 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

#### Technické špecifikácie

- Životnosť až: 25 000 h
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 800 lm
- Napájanie zo siete: 50 Hz
- LED: áno
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 8 W
- Kód IP: IP44

- Trieda ochrany: Trieda II
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

#### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696158869
- Netto hmotnosť: 1,86 kg
- Brutto hmotnosť: 2,06 kg
- Výška: 82,5 cm
- Dĺžka: 11 cm
- Šírka: 11 cm



Dátum vydania:  
2025-03-10  
Verzia: 0.527

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)