

PHILIPS

Nástenné svietidlo
Hoverfly, 60 W E27, bez
žiarovky

myGarden

Bez žiarovky

Čierna

Odolné voči vode



17237/30/PN



Vytvorte si skvelú atmosféru v exteriéri

Preneste vzhľad v štýle vintage do exteriéru v podobe čiernej edície nástenného svietidla z kolekcie Philips myGarden. Vďaka retro dizajnu si ešte viac vychutnáte chvíle strávené v exteriéri. Vysoko kvalitné materiály a čierna povrchová úprava dokonale ladia s vašim osobným štýlom.

Navrhnuté na použitie vonku

- Vysokokvalitné materiály

Špeciálne vlastnosti

- Odolné voči poveternostným vplyvom

Vychutnajte si život vonku

- Vytvorte štýlovú a útulnú atmosféru

Hlavné prvky

Vysokokvalitné materiály

Toto exteriérové svietidlo Philips je vyrobené z vysokokvalitných materiálov so špičkovou povrchovou úpravou. Výsledkom je zaručene pevný a trvácny produkt, ktorý za každého počasia odolá hrdzi a tvorbe škvŕn.

Vytvorte štýlovú atmosféru

Toto exteriérové nástenné svietidlo je navrhnuté v súlade s najnovšími trendmi a súčasným životným štýlom, aby dokonale zapadlo do vášho exteriéru a vytváralo atmosféru, po ktorej ste vždy túžili.

Odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri všeobecnom použití vonku.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Hliník

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Klasické
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,967 kg
- Výška: 22,4 cm
- Dĺžka: 22,2 cm
- Šírka: 24,8 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Napájanie zo siete: 50 Hz
- LED: Nie
- Energetická trieda pribaleneho zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: E27
- Vráta žiarovky s wattovým výkonom: -
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 60 W
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696156803
- Netto hmotnosť: 0,97 kg
- Brutto hmotnosť: 1,39 kg
- Výška: 26,3 cm
- Dĺžka: 23,8 cm
- Šírka: 26,8 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005309101



Dátum vydania:
2024-06-17
Verzia: 0.484

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com