

PHILIPS


Stropné svetidlo
Wawel 20 W

Stropné svetidlá

4 000/6 500/2 700 K

Biela

Stmievateľné; SceneSwitch



31822/31/P5



Kvalitné osvetlenie pre útulný domov

Stropné svetidlo Philips myLiving WAWEL LED má integrovanú diódu LED na optimalizáciu výstupného výkonu a jednotnosti. Jas môžete ovládať podľa svojej nálady pomocou jednotlivých funkcií ladenia a pamäte.

Svetelný efekt

- Rovnomerné rozptýlenie svetla

Špičkové svetlo LED

- Nastaviteľné 2 700 – 6 500 K

Úspora energie

- 80 %-ná úspora energie v porovnaní s tradičnými zdrojmi svetla

Hlavné prvky

Rovnomerné rozptýlenie svetla



80 %-ná úspora energie



Nastaviteľné



Ušetríte v porovnaní so štandardnou žiarovkou až 80 % energie. Investícia do jej kúpy sa vám vráti a každý rok vám bude šetriť peniaze. Tak znížte účet za elektrinu a začnite šetriť už teraz.

Toto svetidlo je nastaviteľné. Môžete ho naladiť na preferovanú farbu svetla od teplej bielej (2 700 K) po chladné denné svetlo (6 500 K).

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária, Garáž
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svetidlá
- EyeComfort: áno
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, SceneSwitch

Iné vlastnosti

- Prúd: 160 mA
- Účinnosť: 100 lm/W

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,72 kg
- Výška: 6,6 cm
- Dĺžka: 38 cm
- Šírka: 38 cm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 20 000 h
- Priemer: 380 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 2000
- Farba svetla: 4000/6500/2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Krokové stmievanie – nepoužívať so stmievačom
- LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 20
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696162781
- Netto hmotnosť: 0,72 kg
- Brutto hmotnosť: 1,18 kg
- Výška: 42,6 cm
- Dĺžka: 7 cm
- Šírka: 42,6 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005315707



Dátum vydania:
2024-07-25
Verzia: 0.379

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.